

## PT882

## Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


### Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

**Facile à monter**



Montage en demi-coques



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

## Nos autres produits



S2B  
Palier court pour douille à billes fermée, Fermé court



BIM  
Bouton d'indexage miniature, miniature



SVT5  
Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



LWL  
Glissière linéaire à billes inox, Rail - de 514 N à 16700 N



METEB  
Ebauches autolubrifiantes, Bronze BP25



PRF4545\_P  
Profilé aluminium pelable, 45 x 45 mm



RUR  
Roue ultra-roulante, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-roulante)



PSG35  
Engrenage droit de précision, Inox 316



DGSA  
Embout à rotule mâle, Acier / acier - Série économique



FRtool  
Outil de montage, Outil de montage



NT122  
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 32 à 85 Nm - à



SSDB  
Engrenage conique inox, 2:1

Produits complémentaires