



# Pied articulé à embase tôle Ø50

Charge maxi : 4000N

PTA50SS/EB

Semelle **EPDM bleu**

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :
  - Embase : tôle inox 304 brillante
  - Tige : inox 304 livrée sans écrou
  - Semelle : EPDM bleu

## Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

## Avantages


- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

**NOUVEAU !**

Semelle EPDM bleu



**Spécial agroalimentaire**



## REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTA50-10-75/SS/EB	50	M10	75	29	14	19	104	4000	17,72 €
PTA50-10-125/SS/EB	50	M10	125	29	14	19	154	4000	20,00 €
PTA50-12-75/SS/EB	50	M12	75	29	14	19	104	4000	17,72 €
PTA50-12-125/SS/EB	50	M12	125	29	14	19	154	4000	20,00 €
PTA50-16-75/SS/EB	50	M16	75	34	13	19	109	4000	20,55 €
PTA50-16-100/SS/EB	50	M16	100	34	13	19	134	4000	21,33 €
PTA50-16-150/SS/EB	50	M16	150	34	13	19	184	4000	23,34 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ① 2021

① 383

# Pied articulé à embase tôle Ø80 New InX

## PTA80SS/EB

Charge maxi : 10 000N  
Semelle **EPDM bleu**

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :  
 Embase : tôle inox 304 brillante  
 Tige : inox 304 livrée sans écrou  
 Semelle : EPDM bleu

**NOUVEAU!**



Semelle EPDM bleu


### Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

### Avantages

- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

**Spécial agroalimentaire**



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge		Prix uni. 1 à 5
								statique(N)		
PTA80-12-100/SS/EB	80	M12	100	35	14	25	135	10000		29,89 €
PTA80-12-150/SS/EB	80	M12	150	35	14	25	185	10000		32,05 €
PTA80-16-100/SS/EB	80	M16	100	35	13	25	135	10000		32,05 €
PTA80-16-150/SS/EB	80	M16	150	35	13	25	185	10000		34,14 €
PTA80-20-100/SS/EB	80	M20	100	38	17	25	138	10000		35,78 €
PTA80-20-150/SS/EB	80	M20	150	38	17	25	188	10000		38,40 €
PTA80-20-200/SS/EB	80	M20	200	38	17	25	238	10000		42,42 €

Dimensions en mm



# Pied articulé à embase tôle Ø100

Charge maxi : 15 000N

PTA100SS/EB

Semelle **EPDM bleu**

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :
  - Embase : tôle inox 304 brillante
  - Tige : inox 304 livrée sans écrou
  - Semelle : EPDM bleu

## Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

## Avantages


- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

**NOUVEAU !**

Semelle EPDM bleu



**Spécial agroalimentaire**



## REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Prix Uni. 1 à 5
PTA100-16-100/SS/EB	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	46,06 €
PTA100-16-150/SS/EB	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	47,70 €
PTA100-16-200/SS/EB	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	51,43 €
PTA100-20-100/SS/EB	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	49,27 €
PTA100-20-150/SS/EB	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	52,45 €
PTA100-20-200/SS/EB	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	56,19 €
PTA100-24-100/SS/EB	100	M24	100	44,0	20	30	144,0	15000	53,01 €
PTA100-24-150/SS/EB	100	M24	150	44,0	20	30	194,0	15000	54,62 €

Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 385

# Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80 New Inx

## PAMF80EB

Charge maxi : 10 000N  
Semelle **EPDM bleu**

- Pied articulé oscillant
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :  
 Embase : tôle inox 304 brillante  
 Tige : inox 304 livrée sans écrou  
 Semelle : EPDM bleu

### Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

### Avantages


- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

**Spécial agroalimentaire**

**NOUVEAU!**

Trou pour cheville

Entraxe important permettant l'usage d'un perforateur



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PAMF80-12-100/EB	80	M12	100	35	14	25	135	10000	37,08 €
PAMF80-12-150/EB	80	M12	150	35	14	25	185	10000	39,18 €
PAMF80-16-75/EB	80	M16	75	35	13	25	110	10000	37,58 €
PAMF80-16-125/EB	80	M16	125	35	13	25	160	10000	40,26 €
PAMF80-16-175/EB	80	M16	175	35	13	25	210	10000	42,91 €
PAMF80-20-100/EB	80	M20	100	38	17	25	138	10000	42,91 €
PAMF80-20-150/EB	80	M20	150	38	17	25	188	10000	45,57 €
PAMF80-20-200/EB	80	M20	200	38	17	25	238	10000	49,55 €

Dimensions en mm



# Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100

Charge maxi : 15 000N

PAMF100EB

Semelle **EPDM bleu**

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :
  - Embase : tôle inox 304 brillante
  - Tige : inox 304 livrée sans écrou
  - Semelle : EPDM bleu


## Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

## Avantages

- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

**Spécial agroalimentaire**



**NOUVEAU !**

Trou pour cheville

Entraxe important permettant l'usage d'un perforateur

## REMISES

<b>Qté</b>	1+	6+	10+	15+	20+
<b>Rem.</b>	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Filetage					G	H	Charge statique(N)	Prix Uni. 1 à 5
	ØD	ØF	B	A	A/F				
PAMF100-16-100/EB	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	53,84 €
PAMF100-16-150/EB	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	55,47 €
PAMF100-16-200/EB	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	59,22 €
PAMF100-20-100/EB	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	57,05 €
PAMF100-20-150/EB	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	60,30 €
PAMF100-20-200/EB	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	64,03 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
 Service 0,15 €/min  
 + prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ① 2021

① 387