

Charge maxi. jusqu'à 40 000N

PTA150
PTA150ss

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-5° par rapport à l'axe
- Finition brillante ou sablée de la base pour la version inox
- Matières :

Version acier brillant :

Embase : tôle acier zingué C40

Tige : acier zingué livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore


Version inox**brillant ou sablé :**

Embase : tôle inox 304

brillante ou sablée

Tige : inox 304 livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore

version
inox sablé**Options**

- Autres dimensions de tige sur demande

Nouvelles
dimensions**REMISES**

Qté	1+	15+	20+	25+	40+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références		Charge							Prix uni.	
brillant	sablé	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	statique(N)	1 à 14
Pied acier										
PTA150-24-100	-	150	M24	100	44	24	35	144	40000	54,22 €
PTA150-24-150	-	150	M24	150	44	24	35	194	40000	57,23 €
PTA150-24-200	-	150	M24	200	44	24	35	244	40000	60,48 €
PTA150-24-250	-	150	M24	250	44	24	35	294	40000	63,52 €
PTA150-30-100	-	150	M30	100	44	30	35	145	40000	59,52 €
PTA150-30-150	-	150	M30	150	44	30	35	195	40000	61,39 €
PTA150-30-200	-	150	M30	200	44	30	35	245	40000	67,57 €
PTA150-30-250	-	150	M30	250	44	30	35	295	40000	76,10 €
Pied inox										
PTA150-24-100/SS	PTA150-24-100/SS/SB	150	M24	100	49	20	35	149	40000	74,42 €
PTA150-24-150/SS	PTA150-24-150/SS/SB	150	M24	150	49	20	35	199	40000	78,51 €
PTA150-24-200/SS	PTA150-24-200/SS/SB	150	M24	200	49	20	35	249	40000	82,61 €
PTA150-24-250/SS	PTA150-24-250/SS/SB	150	M24	250	49	20	35	299	40000	86,71 €
PTA150-30-100/SS	PTA150-30-100/SS/SB	150	M30	100	50	26	35	150	40000	84,69 €
PTA150-30-150/SS	PTA150-30-150/SS/SB	150	M30	150	50	26	35	200	40000	90,68 €
PTA150-30-200/SS	PTA150-30-200/SS/SB	150	M30	200	50	26	35	250	40000	95,71 €
PTA150-30-250/SS	PTA150-30-250/SS/SB	150	M30	250	50	26	35	300	40000	100,71 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PBG

Engrenage conique de précision, 1:1



RPP

Plaque de jonction, RPP5



PRF_PA

Liaison, Plaque d'articulation



GAL 42

Galet pour convoyeur, Sans roulement à billes



CHM50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm



UCF_PBT

Palier applique, Polymère et inox



F7-P-AM

Afficheur multifonction, Anneau magnétique



DB

Engrenage conique - Acier 60C40, 2:1



KKSS

Clavette, Inox



TCL-PD

Fixation profilé aluminium T-Clip, Porte-câble



UTKswrr

Guidage linéaire Utilitrack®, Rail en V



PT882

Pignon de traction, Série 882

Produits complémentaires



PTA150

Pied tôle à rotule, Ø 150



PTA150

Pied tôle à rotule, Ø 150