

Pied d'ameublement réglable

Pour tube carré

PTCR

Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Pour tubes carrés 20x20mm à 50x50mm
- Tourner pour régler en hauteur
- T° d'utilisation -30°C à +80°C
- Matières:

Thermoplastique PA12 noir

Avantages



- Réglage en hauteur facile
- Montage facile dans le tube par emmanchement en force

Info

- Vendu par multiple, nous contacter.



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix -5% -10%			Sur demande

Référence	C	E	A	B	ØM	F	L	H	S	Prix uni. 1 à 59
PTCR20-M10	20	20	5	4	M10	24	16,7	-	1,5 - 2	1,88 €
PTCR25-M16	25	24	5	5	M16	22	20	34,5	1,5 - 2	2,08 €
PTCR30-M22	30	28	5	5	M22	20	19,5	45,5	1,5 - 2	1,96 €
PTCR35-M22	35	28	5	5	M22	21,5	29,3	34,5	1,5 - 2	3,04 €
PTCR40-M22	40	28	5	5	M22	21,5	29,3	34,5	1,5 - 2	3,48 €
PTCR50-M30	50	41	5	5	M30	28	29,3	45,5	1,5 - 2	4,72 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pied d'ameublement télescopique **Inox** **Inx**

PTMR

A tige filetée

Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Tourner pour régler en hauteur

- Matières:

Pied inox 304


Insert nylon renforcé fibre de verre

Semelle antiglisse PVC noir



Avantages

- Réglage en hauteur facile

- Lors du lavage, l'eau s'écoule sur la partie extérieure du pied



Exemple d'application : armoires métalliques



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5% -10% -15% Sur demande				

Références	ØD	ØD1	H	H1	ØF	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTMR30-40-M10	30	40	80/110	67	M10x15	3000	21,39 €
PTMR44-56-M10	44,5	56,5	130/180	85	M10x30	5000	26,58 €
PTMR56-64-M10	56,5	64	130/180	85	M10x30	8000	29,25 €




*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Tourner pour régler en hauteur
- Matières :
Pied inox 304
Insert nylon renforcé fibre de verre
Semelle antiglisse PVC noir

Avantages

- Réglage en hauteur facile
- Lors du lavage, l'eau s'écoule sur la partie extérieure du pied

**Exemple d'application : armoire métallique****REMISES**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	H	H1	K	N	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTMC44-56-82	44,5	56,5	130/180	85	82	65	5000	31,23 €
PTMC56-64-82	56,6	64	130/180	85	82	65	8000	33,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BAC105

Bac à bec, 8mm



PTAF80-PAMF80

Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø80, Ø 80



ZHG6

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



DIA

Doigt d'indexage,
avec anneau



PRF_GAL

Galet pour profilé
aluminium, Galet
creux Ø12



MSP3815

Insert à coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec



SEV

Sauterelle à étrier
vertical, A étrier
vertical - acier



BAG

Bague de blocage
acier, Acier



UGCG

Guidage de vérin en
kit, Colonne de
guidage



DOMI50

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



MBrondele

Rondelle frein,
Rondelle frein MB



M1

Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé

Produits complémentaires



PTMR

Pied d'ameublement
télescopique, tige
filetée



PTMC

Pied d'ameublement
télescopique, platine
carrée