

Pied d'ameublement réglable

Pour tube carré

PTCR

Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Pour tubes carrés 20x20mm à 50x50mm
- Tourner pour régler en hauteur
- T° d'utilisation -30°C à +80°C
- Matières:

Thermoplastique PA12 noir

Avantages



- Réglage en hauteur facile
- Montage facile dans le tube par emmanchement en force

Info

- Vendu par multiple, nous contacter.



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix -5% -10%			Sur demande

Référence	C	E	A	B	ØM	F	L	H	S	Prix uni. 1 à 59
PTCR20-M10	20	20	5	4	M10	24	16,7	-	1,5 - 2	1,88 €
PTCR25-M16	25	24	5	5	M16	22	20	34,5	1,5 - 2	2,08 €
PTCR30-M22	30	28	5	5	M22	20	19,5	45,5	1,5 - 2	1,96 €
PTCR35-M22	35	28	5	5	M22	21,5	29,3	34,5	1,5 - 2	3,04 €
PTCR40-M22	40	28	5	5	M22	21,5	29,3	34,5	1,5 - 2	3,48 €
PTCR50-M30	50	41	5	5	M30	28	29,3	45,5	1,5 - 2	4,72 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pied d'ameublement télescopique **Inox** **Inx**

PTMR

A tige filetée

Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Tourner pour régler en hauteur

- Matières:

Pied inox 304


Insert nylon renforcé fibre de verre

Semelle antiglisse PVC noir



Avantages

- Réglage en hauteur facile

- Lors du lavage, l'eau s'écoule sur la partie extérieure du pied



Exemple d'application : armoires métalliques



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5% -10% -15% Sur demande				

Références	ØD	ØD1	H	H1	ØF	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTMR30-40-M10	30	40	80/110	67	M10x15	3000	21,39 €
PTMR44-56-M10	44,5	56,5	130/180	85	M10x30	5000	26,58 €
PTMR56-64-M10	56,5	64	130/180	85	M10x30	8000	29,25 €




*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Tourner pour régler en hauteur
- Matières :
Pied inox 304
Insert nylon renforcé fibre de verre
Semelle antiglisse PVC noir

Avantages

- Réglage en hauteur facile
- Lors du lavage, l'eau s'écoule sur la partie extérieure du pied

**Exemple d'application :
armoires métalliques****REMISES**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	H	H1	K	N	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTMC44-56-82	44,5	56,5	130/180	85	82	65	5000	31,23 €
PTMC56-64-82	56,6	64	130/180	85	82	65	8000	33,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




ALIDRP240

Alimentation 24V DC,
10 A



CHM50

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
107 Nm



PF15

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
3,75 Nm



NRV

Noix de renvoi
orthogonale, Noix de
renvoi orthogonale



INS100

Insert auto-taraudeur
filet large, Filet large




GCB880

Guide courbe pour
chaîne à palettes,
Séries 880 et 881



STRIP

Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 3m



AC

Crochet pour
grenouillère, 18mm




FF50

Réducteur à arbres
parallèles, de 111 à
425 Nm



PRF_JL4

Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à
lèvre...



CX5

Circlip externe
DIN471, externe DIN
471



LRR-53

Loquet à ressort de
rappel, Loquet à
ressort de rappel
acier

Produits complémentaires



PTMR

Pied d'ameublement
télescopique, tige
filetée



PTMC

Pied d'ameublement
télescopique, platine
carrée