



- Poulie folle
- Matières :
PA6 renforcé 30% fibres de verre
roulement acier
- Vitesse maxi. 5000 t/min

Accessoires

- Axes AXTR (tome 4 p.151)



REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-20%	-30%	Sur demande	


Références	Pour courroie ronde ØD	Largueur L	ØB	Roulement	C	ØA	E	G	Pour axe	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
PTGR62-10-17	Ø10	76	18	6203 2ZZ	38	17	10,3	12	AXTR-M12	✓	15,88 €
PTGR89-14-17	Ø14	105	18	6203 2RS	38	17	14,3	12	AXTR-M12	✓	18,20 €
PTGR95-11-17	Ø11	114	20	6203 2RS	38	17	11,3	12	AXTR-M12	✓	21,85 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Poulie folle
- Matières :
PA6 renforcé 30% fibres de verre
roulement acier
- Vitesse maxi. 5000 t/min

Accessoires

- Axes AXTR (tome 4 p.151)



REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-20%	-30%	Sur demande

Références	Pour courroie trapézoïdale	ØD	Largeur L	ØB	Roulement	C	ØA	E	G	Pour axe	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
PTGT49-13-17	A	76	17	49	6203 2RS	38	17	13,3	12	AXTR-M12	✓	13,98 €
PTGT75-13-17	SPA	102	17	75	6203 2RS	38	17	12,8	12	AXTR-M12	✓	15,61 €
PTGT96-15-17	XPB	127	20,5	96	6203 2RS	38	17	15,8	12	AXTR-M12	✓	20,97 €


* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Poulie folle
- Matières:
 - PA6 renforcé 30% fibres de verre
 - roulement acier
- Vitesse maxi. 5000 t/min
(sauf PTGP30 et PTGP32 9000t/min)



Accessoires

- Axes AXTR (tome 4 p.151)



REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD	Largeur L	ØB	Roulement	ØC	ØA	E	G	Pour axe	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
PTGP30-9-8	40	15	30	608 2ZZ	20	8	9,2	7	AXTR-M8	✓	11,71 €
PTGP32-13-8	42	19	32	608 2ZZ	22	8	13,2	7	AXTR-M8	✓	11,84 €
PTGP50-18-17	62	24	50	6203 2RS	38	17	18,3	12	AXTR-M12	✓	12,79 €
PTGP50-20-17	62	26	50	6203 2RS	38	17	20,3	12	AXTR-M12	✓	15,78 €
PTGP75-25-17	87	30,5	75	6203 2RS	38	17	25,3	12	AXTR-M12	✓	16,95 €
PTGP75-31-17	87	36,5	75	6203 2RS	38	17	31,3	12	AXTR-M12	✓	16,12 €
PTGP75-31-17D	87	36,5	75	6203 2RS	38	17	31,3	24	AXTR-M12	✓	20,90 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Pour courroie plate,
trapézoïdale ou ronde

AXTR

- Axe pour poulie folle
- Matière :
acier C45 zingué bichromaté

Accessoires

- Compatible avec poulies tendeurs
PTGP, PTGT et PTGR
(tome 4 p.148, p.149, p.150)



REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØM	ØSD	ØD	L	L1	L2	E	Cote surplat SW	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
AXTR-M8	M8	8	12	30	25	14,5	4	13	5	✓	7,92 €
AXTR-M12	M12	17	23	53	47	26,5	9	22	6	✓	7,59 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm