

# Pied d'ameublement réglable

Pour tube carré

PTCR

## Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Pour tubes carrés 20x20mm à 50x50mm
- Tourner pour régler en hauteur
- T° d'utilisation -30°C à +80°C
- Matières:

Thermoplastique PA12 noir

## Avantages



- Réglage en hauteur facile
- Montage facile dans le tube par emmanchement en force

## Info

- Vendu par multiple, nous contacter.



## Exemple d'application



## REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix -5% -10%			Sur demande

Référence	C	E	A	B	ØM	F	L	H	S	Prix uni. 1 à 59
PTCR20-M10	20	20	5	4	M10	24	16,7	-	1,5 - 2	1,88 €
PTCR25-M16	25	24	5	5	M16	22	20	34,5	1,5 - 2	2,08 €
PTCR30-M22	30	28	5	5	M22	20	19,5	45,5	1,5 - 2	1,96 €
PTCR35-M22	35	28	5	5	M22	21,5	29,3	34,5	1,5 - 2	3,04 €
PTCR40-M22	40	28	5	5	M22	21,5	29,3	34,5	1,5 - 2	3,48 €
PTCR50-M30	50	41	5	5	M30	28	29,3	45,5	1,5 - 2	4,72 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Pied d'ameublement télescopique **Inox** **Inx**

## PTMR

## A tige filetée

### Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple

- Tourner pour régler en hauteur

- Matières:

Pied inox 304


Insert nylon renforcé fibre de verre

Semelle antiglisse PVC noir



### Avantages

- Réglage en hauteur facile

- Lors du lavage, l'eau s'écoule sur la partie extérieure du pied



### Exemple d'application : armoires métalliques



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5% -10% -15% Sur demande				

Références	ØD	ØD1	H	H1	ØF	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTMR30-40-M10	30	40	80/110	67	M10x15	3000	21,39 €
PTMR44-56-M10	44,5	56,5	130/180	85	M10x30	5000	26,58 €
PTMR56-64-M10	56,5	64	130/180	85	M10x30	8000	29,25 €




\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Pied pour meuble avec réglage en hauteur simple**

- Tourner pour régler en hauteur
- Matières :  
Pied inox 304  
Insert nylon renforcé fibre de verre  
Semelle antiglisse PVC noir

**Avantages**

- Réglage en hauteur facile
- Lors du lavage, l'eau s'écoule sur la partie extérieure du pied

**Exemple d'application :  
armoires métalliques****REMISES**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	H	H1	K	N	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PTMC44-56-82	44,5	56,5	130/180	85	82	65	5000	31,23 €
PTMC56-64-82	56,6	64	130/180	85	82	65	8000	33,81 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PITAss

Doigt d'indexage,  
avec poignée en T



M1

Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)



DOMI120

Accessoires de liaison,  
Plateau tournant



Gdal

Cardan double série  
éco, Sollicitation  
légère



CHAuss

Charnière en façade,  
Ouverture 270 degrés



PCP

Structure porte-cellule  
plastique, Pré-  
assemblée



TCL-ECL

Tige support pour  
charge lourde, Tige  
support



RHTtcss

Roulette Hautes  
températures,  
jusqu'à 200kg



CHAR7520

Charnière à ressort, à  
visser



RPCtcss

Roulette polyamide à  
trou central, Inox -  
Polyamide



DEP

Douille Hygienic  
Usit® et Hygienic  
Design®, Douille pour  
le montage...



GFX

Accouplement à  
denture bombée série  
éco., Acier et  
polyamide

## Produits complémentaires



PTCR

Pied d'ameublement  
réglable, tube carré



PTMR

Pied d'ameublement  
télescopique, tige  
filetée