



Courroie **V** à maillons

Pour poulie trapézoïdale

PowerTwist Plus PTP

PowerTwist Plus est conçu pour exceller dans des applications où les courroies transporteuses classiques ne conviennent pas ou sont difficiles à monter. PowerTwist Plus offre de nombreux avantages:

- Montage rapide et aisé

Les immobilisations ne se comptent plus en heures mais en minutes. PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée sur site et assemblé à la main. Il n'est pas nécessaire de démonter l'équipement ou de recourir à des outils d'assemblage ou de soudage.

Montage rapide



- Longévité

PowerTwist Plus produit de hautes performances même dans des conditions exigeantes. La courroie est très résistante aux températures extrêmes (au-dessus de 100°C), à l'abrasion, à l'exposition aux huiles, à la graisse, à l'eau, à la vapeur et aux solvants et produits industriels courants.

- Maintenance minime

La remise en tension est minimale et il n'y a pas besoin de lubrification.

- Réduction de bruit

La conception de PowerTwist Plus permet la réduction du bruit de fonctionnement jusqu'à 50%.

- Grandes longueurs

PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée qui permet d'avoir des entraxes longs dans des applications de transport.

- Stock réduit

PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée sur site ; il n'est donc plus nécessaire de détenir de grandes quantités de courroies de longueurs différentes.

- Ne marque pas

PowerTwist Plus ne laisse aucune marque ni tache sur le produit transporté.



Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+	20+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Section de courroie	Longueur (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
PTP-Z/10	Z/10	2000	✓	105,60 €
PTP-A/13	A/13	2000	✓	107,57 €
PTP-B/17	B/17	2000	✓	124,92 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 11

Nos autres produits



PGM52-M4

Poignée de manutention, Laiton



VTAP

Vis à tête aimantée, Avec revêtement caoutchouc



CLSr-CLLr

Chape à embase tournante, Courte acier



GMK17_BR

Bride pour profil de guidage, Conique simple



ACLBDB

Système de fermeture pour profilé aluminium, Butée à double bille



MRASSeco

Mailon à visser inox économique, Inox




YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



DOG319

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 4 à 9 Nm



KS

Clavette rectangulaire DIN 6885, Inox en barre



SEV

Sauterelle à étrier vertical, A étrier vertical - acier



ACL

Articulation pour profilé aluminium, Equerre à angle



GMK17_BR

Bride pour profil de guidage, Conique double

Produits complémentaires



STLcourroie

Courroie V à maillons, Pour poulie trapézoïdale SPA, SPB, SPZ