

Porte-ventouse orientable pour ventouse

PV1R

Serrage simple

- **Intégration de ventouses à vide dans un système de préhension**

- **Matières :**



Aluminium

Visserie : acier

Avantages

- Réglage continu de l'angle

- Grande souplesse lors du montage



PV20-1/4-150/1R

DFG50-NBR

ADAG14M6/F

SCR50M6

Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØA	B	ØC	ØD	L	M	∅F	N	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
PV20-1/8-50/1R	20	15	G1/8"	G1/8"	50	47	20	41	72	55,97 €
PV20-1/8-100/1R	20	15	G1/8"	G1/8"	100	47	20	41	87	58,37 €
PV20-1/8-150/1R	20	15	G1/8"	G1/8"	150	47	20	41	103	60,77 €
PV20-1/4-50/1R	20	15	G1/4"	G1/4"	50	49	25	43	93	57,18 €
PV20-1/4-100/1R	20	15	G1/4"	G1/4"	100	49	25	43	106	59,57 €
PV20-1/4-150/1R	20	15	G1/4"	G1/4"	150	49	25	43	123	61,95 €

Dimensions en mm



Porte-ventouse orientable pour ventouse

Serrage renforcé



PV2R

- Intégration de ventouses à vide dans un système de préhension

- Matières :
Aluminium
Visserie : acier

Avantages

- Réglage continu de l'angle
- Pas de circlips



Vue éclatée



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØA	B	ØC	ØD	L	M	ØF	N	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
PV20-1/4-50/2R	20	19	G1/4"	G1/4"	50	24	12	16,5	57	77,46 €
PV20-1/4-100/2R	20	19	G1/4"	G1/4"	100	24	12	16,5	71	80,57 €
PV20-1/4-150/2R	20	19	G1/4"	G1/4"	150	24	12	16,5	86	85,24 €

Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 23