


- Transmet un couple dans un sens, libre en rotation dans l'autre sens.
- Clavette selon DIN6885
- Couple $T_{max} = 2 \times T_N$
- Matière : acier

Montage

- **QUK :**
Arbre tolérance n6
Logement tolérance N6
- **QUKC :**
Arbre tolérance k6
Logement tolérance N6


Info.

- Roues libres à centrage automatique déjà lubrifiées avec de la graisse et dotées de protections contre la poussière.

NOUVEAU !

QUK

QUKC



QUK

QUKC

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix	-6%	-6%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	b	L (Js9)	t	Roulement type	Capacité de charge		Couple		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
		(h5)	(N)				Statique (N)	T _N résiduel (Nm)				
Sans rainure de clavette												
QUK15 ZZ	15 ^{-0,01}	35	11	-	-	6202ZZ	7400	3400	16,9	0,009	0,06	38,54 €
QUK17 ZZ	17 ^{-0,01}	40	12	-	-	6203ZZ	7900	3800	30,6	0,011	0,07	34,78 €
QUK20 ZZ	20 ^{-0,01}	47	14	-	-	6204ZZ	9400	4450	50,0	0,013	0,11	39,82 €
QUK25 ZZ	25 ^{-0,01}	52	15	-	-	6205ZZ	10700	5450	85,0	0,020	0,14	41,84 €
QUK30 ZZ	30 ^{-0,01}	62	16	-	-	6206ZZ	11700	6450	138,0	0,044	0,21	52,71 €
Avec rainure de clavette												
QUKC15 ZZ	15H7	35	11	5	1,2	6202ZZ	7400	3400	16,9	0,009	0,06	41,69 €
QUKC17 ZZ	17H7	40	12	5	1,2	6203ZZ	7900	3800	30,6	0,011	0,07	38,06 €
QUKC20 ZZ	20H7	47	14	6	1,6	6204ZZ	9400	4450	50,0	0,013	0,11	42,65 €
QUKC25 ZZ	25H7	52	15	8	2,0	6205ZZ	10700	5450	85,0	0,020	0,14	44,34 €
QUKC30 ZZ	30H7	62	16	8	2,0	6206ZZ	11700	6450	138,0	0,044	0,21	56,31 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



ACLAPA

Butée à aimant pour profilé aluminium,
Butée à aimant



J65

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,80 à 2,95 Nm - à trains parallèles




SHW

Rondelle simple, Inox A2



DOMI120

Accessoires de liaison,
Lever de serrage



QNU

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague intérieure libre



RBNpl

Roulette fixe à platine, Acier - Caoutchouc



PLB

Entretoise cylindrique, Laiton



BAN

Bride angulaire pour ventouse, Standard



CM_CO

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®,



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé traversant, Technopolymère -



MEP

Poignée tournante cylindrique, Fixe



TTQ

Frette de serrage 6 pans, Couple moyen

Produits complémentaires




HFL

Roue libre acier combinée à aiguilles, Combinée à aiguilles



QUK

Roue libre, à billes intégrales



KM

Ecrou à encoches, Ecrou KM



EAR

Ecrou autofreiné pour roulement, Ecrou autofreiné - rondelle nylon