

Rampe à galets



RAG



Pour guidage de produits

- Longueur : 1000 mm
- Matières :

Profilé et axes : inox
Rouleaux : acétal

Accessoire

- Système d'ancrage RAG-M8



RAG45-1000 (1 rangée de galets)

REMISES

Qté	1+	2+	6+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	W1	W2	L (mm)	Nb de rangées de galets	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



MSP19

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø19, cylindrique avec in...



PRF-SMA

Serrure magnétique pour profilé aluminium, Serrure rapide ajustable



CLG3

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



TCLar

Tendeur de chaînes automatique, Avec patin large



AT5P_AT10P

Plaque de jonction type AT, AT5



CTZY

Amortisseur élastique diablo, Acier



EMS

Ecrou moleté, Moleté



LBE

Douille à billes miniature, Miniature




SSB

Engrenage conique inox, 1:1



M1

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



PRZ

Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à poser



HW_HT

Rail de guidage seul, Rail

Produits complémentaires



RAG-12-M8

Accessoire pour rampe à galets,



TOC

Tête orientable courte, Courte



RAGFLOW

Rampe à galets Floway2®, Rampe à galets