

Rampe à galets



RAG



Pour guidage de produits

- Longueur : 1000 mm
- Matières :

Profilé et axes : inox
Rouleaux : acétal

Accessoire

- Système d'ancrage RAG-M8



RAG45-1000 (1 rangée de galets)

REMISES

Qté	1+	2+	6+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	W1	W2	L (mm)	Nb de rangées de galets	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

Nos autres produits



PM2

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



GAL21

Galet de manutention, Plastique



PSG08

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



QN

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague extérieure libre




SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



PRF_T

Traverse renfort pour profilé aluminium, Traverse renfort



RPP

Plaque de jonction type RPP, RPP8



BAG

Bague de blocage acier, Acier



EAR

Ecrou autofreiné pour roulement, Ecrou autofreiné - rondelle nylon




DOMI120

Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120 avec compteur e...



PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



T5M T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier

Produits complémentaires



RAG-12-M8

Accessoire pour rampe à galets,



TOC

Tête orientable courte, Courte



RAGFLOW

Rampe à galets Floway2®, Rampe à galets



RAGb

Rampe à brosses cylindriques, Pour le convoyage et la manutention d...