

Rampe à galets



RAG



Pour guidage de produits

- Longueur : 1000 mm
- Matières :

Profilé et axes : inox
Rouleaux : acétal

Accessoire

- Système d'ancrage RAG-M8



RAG45-1000 (1 rangée de galets)

REMISES

Qté	1+	2+	6+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	W1	W2	L (mm)	Nb de rangées de galets	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



TIFbout

Bout fileté DIN976A,
Acier



CDP

Canon de perçage,
Acier



S2B

Palier court pour
douille à billes
fermée, Fermé court



VR5Sss

Anneau de levage
orientable mâle inox,
Orientable mâle inox



BCM_TP

Brosse cylindrique
modulaire, Fil
Tampico



PCS62SS

Pignon à chaîne inox,
15,875mm (DIN10B-1)



EBC

Ecrou borgne
compact Hygienic
Design®, Compact



PRF-CHAR-POU

Chariot porte-outils
pour profilé
aluminium, Chariot
porte-outils



CHMR75

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
298 Nm




RBNpl

Roulette fixe à
platin, Acier -
Caoutchouc



CHA1056-UPA

Charnière en façade
polyamide moulé,
Polyamide noir



PF45

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
40 Nm

Produits complémentaires



RAG-12-M8

Accessoire pour
rampe à galets,



TOC

Tête orientable
courte, Courte



RAGFLOW

Rampe à galets
Floway2®, Rampe à
galets