

# Support et rampe à galets Floway2®

## RAG- FLOW2

### Introduction




- Le rail à galets Floway2® permet de créer des nappes de stockage dynamique pour bacs plastiques et caisses cartons

#### Support



- Permet d'installer très facilement les rampes à galets
- Adapté pour la réalisation de convoyeur gravitaire
- Matière :
  - Aacier électrozingué

#### Montage

- Glisser la rampe à galets dans le support d'extrémité
- Positionner l'ensemble sur la structure
- Possibilité d'immobiliser le rail avec une vis (trou taraudé à faire par vos soins)



Support simple



Support et butée



# Support et rampe à galets Floway2®

Pour le convoyage et le stockage

**RAG-FLOW2**


- Galet en polyéthylène haute densité
- Profilé en acier zingué (aucune déformation sous la charge)
- Rotation sur axe acier
- Couleur : noire

## Astuces


- La possibilité de positionner les rails en quinconce permet d'augmenter les performances du système.




Rampe à  
galets



Support  
simple



Support  
et butée



## Rampe

### REMISES RAMPE

	Qté	1+	5+	10+	
	Rem.	Prix	-5%	Sur demande	

### REMISES SUPPORT

	Qté	1+	50+	100+	
	Rem.	Prix	-5%	Sur demande	

Références	P1	P2	L	Longueur avec galet	Nb. Galets	Charge maxi. par galets (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
RAG-FLOW2-1000	35	41	1000 ±1	980	34	10	✓	24,51 €
RAG-FLOW2-2000	35	33	2046 ±1	2016	70	10	✓	60,34 €

## Support

Références	Fonction	Epaisseur	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
RAG-FLOW2-A	Support simple	2	124	✓	9,36 €
RAG-FLOW2-B	Support et butée	2	141	-	9,36 €

\*Dans la limite du disponible - Dimension en mm


## Nos autres produits



DER63



MHSC



GE



PPOss




PW\_PWG1



CLASS



TRMSS



AFM

Vis sans fin de précision, Acier

Manette indexable inox, Inox

Crémaillère section circulaire, Inox - module 1-5

Coussinet polymère à colerette, Polymère alimentaire



T5courroie

Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



UTKpwcr

Chariot à 3 roues Utilitrack®, Galets de came à bandage



RFVbr

Bras de réaction inox, Bras de réaction



PSG05

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité

## Produits complémentaires



RAGFLOW

Rampe à galets Floway2®, Rampe à galets



RAGb

Rampe à brosses cylindriques, Pour le convoyage et la manutention d...