

Support et rampe à galets Floway2®

RAG- FLOW2

Introduction




- Le rail à galets Floway2® permet de créer des nappes de stockage dynamique pour bacs plastiques et caisses cartons

Support



- Permet d'installer très facilement les rampes à galets
- Adapté pour la réalisation de convoyeur gravitaire
- Matière :
Acier électrozingué

Montage

- Glisser la rampe à galets dans le support d'extrémité
- Positionner l'ensemble sur la structure
- Possibilité d'immobiliser le rail avec une vis (trou taraudé à faire par vos soins)



Support simple



Support et butée



Support et rampe à galets Floway2®

Pour le convoyage et le stockage

RAG-FLOW2


- Galet en polyéthylène haute densité
- Profilé en acier zingué (aucune déformation sous la charge)
- Rotation sur axe acier
- Couleur : noire

Astuces


- La possibilité de positionner les rails en quinconce permet d'augmenter les performances du système.



Rampe à galets




Support simple



RAG-FLOW2-A

Support et butée



RAG-FLOW2-B

REMISES RAMPE

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

REMISES SUPPORT

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Rampe

Références	Longueur		Nb. Galets	Charge maxi. par galets (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4		
	P1	P2					L avec galet	
RAG-FLOW2-1000	35	41	1000 ±1	980	34	10	✓	24,51 €
RAG-FLOW2-2000	35	33	2046 ±1	2016	70	10	✓	60,34 €

Support

Références	Fonction	Epaisseur	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
RAG-FLOW2-A	Support simple	2	124	✓	9,36 €
RAG-FLOW2-B	Support et butée	2	141	-	9,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimension en mm

Nos autres produits




MFBS
Accouplement soufflet
inox, Inox - avec vis
de pression




MSP23
Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,
cylindrique Ø23 av...



PW_PWG05
Roue de précision,
Bronze




M1
Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



GPLso
Goupillon, soie



BAG
Bague de blocage
acier, Acier



PO
Poignée de
manutention multi-
secteurs, Trou lisse



RDERSS
Ridoir à sertissage
manuel inox, Ridoir à
sertissage manuel
inox




R203
Ressort extra raide
ISO10243, Légère



SCA_SS
Serre-câble plat inox,
Inox



PSG2
Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



VP
Petit volant à 6 lobes
fileté, Duroplast -
Acier

Produits complémentaires



RAGFLOW
Rampe à galets
Floway2®, Rampe à
galets



RAGb
Rampe à brosses
cylindriques, Pour le
convoyage et la
manutention d...