

Support et rampe à galets Floway2®

RAG- FLOW2

Introduction




- Le rail à galets Floway2® permet de créer des nappes de stockage dynamique pour bacs plastiques et caisses cartons

Support



- Permet d'installer très facilement les rampes à galets
- Adapté pour la réalisation de convoyeur gravitaire
- Matière :
Acier électrozingué

Montage

- Glisser la rampe à galets dans le support d'extrémité
- Positionner l'ensemble sur la structure
- Possibilité d'immobiliser le rail avec une vis (trou taraudé à faire par vos soins)



Support simple



Support et butée



Support et rampe à galets Floway2®

Pour le convoyage et le stockage

RAG-FLOW2


- Galet en polyéthylène haute densité
- Profilé en acier zingué (aucune déformation sous la charge)
- Rotation sur axe acier
- Couleur : noire

Astuces


- La possibilité de positionner les rails en quinconce permet d'augmenter les performances du système.



Rampe à galets




Support simple



RAG-FLOW2-A

Support et butée



RAG-FLOW2-B

REMISES RAMPE

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

REMISES SUPPORT

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Rampe

Références	Longueur		Nb. Galets	Charge maxi. par galets (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4		
	P1	P2					L avec galet	
RAG-FLOW2-1000	35	41	1000 ±1	980	34	10	✓	24,51 €
RAG-FLOW2-2000	35	33	2046 ±1	2016	70	10	✓	60,34 €

Support

Références	Fonction	Epaisseur	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
RAG-FLOW2-B	Support et butée	2	141	-	9,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimension en mm

Nos autres produits



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé traversant , Technopolymère - Inox




PGM86-M5

Poignée de manutention, Thermoplastique



F7-SN

Support articulé, Support articulé



LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



STRIP

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



TOC

Tête orientable courte, Courte



J64

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,57 à 2,25 Nm - à tr...



BPM_LOK

Poussoir à bille Long-Lok avec fente, LONG-LOK - Acier



GCA

Goupille clip à anneau, clip à anneau



PTKFss

Pied articulé oscillant fixeable agroalimentaire, Inox



ZY

Butée élastique cylindrique, Inox

Produits complémentaires



RAGFLOW

Rampe à galets Floway2®, Rampe à galets



RAGb

Rampe à brosses cylindriques, Pour le convoyage et la manutention d...