



Rampe à brosses cylindriques

Pour le convoyage et la manutention douce RAGB



- Mini convoyeur à rouleaux permettant de ne pas endommager les pièces
- Disposition des fibres ménageant les surfaces
- Les rétentions de saletés sont évitées
- Effort manuel réduit
- Maniement simple, même dans le sens transversal

Matières


- Rouleau plastique, fibres polyamide
- Rail acier

Avantages

- Idéal pour les produits sensibles
- Fonctionnement silencieux



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	2+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-11%	-14%	Sur demande	

Références	Longueur L (mm)	Ecart entre rouleaux (mm)	Nombre de rouleaux	Charge utile par rail de 1 mètre (kg)	Prix uni.
Faible densité					
RAG-B30-2000	2000	66	30	25	167,26 €
Forte densité					
RAG-B60-2000	2000	33	60	50	303,61 €

Dimension en mm