

RBS

Acier

- Rondelle ressort
- Selon DIN 2093
- Conditionnées par lot

Avantages



- Exercent des forces importantes
- Utilisables à des contraintes très élevées

Info.

- Lors de leur compression, le diamètre intérieur D_i se réduit et le diamètre extérieur D_u s'agrandit

- Les rondelles Belleville permettent de construire des colonnes-ressorts en utilisant différentes combinaisons ou méthodes d'empilage

Les caractéristiques des rondelles se modifient selon la composition ou la manière d'empiler. Ces colonnes sont utilisées afin d'augmenter la course d'une seule rondelle ou pour obtenir une très grande force pour une course réduite.



REMISES

Nb. Lots	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Diamètre			Longueur		Charge en Fn (N)	Qté par lot	Prix Uni. par lot
	Extérieur Du	Intérieur Di	Epaisseur t	libre Lo	en charge Ln			
RBS8214/L	8,00	3,20	0,30	0,55	0,36	106	200	✓ 28,09 €
RBS8215/L	8,00	3,20	0,40	0,60	0,45	185	200	- 28,09 €
RBS8216/L	8,00	4,20	0,30	0,55	0,36	118	200	✓ 28,09 €
RBS8217/L	8,00	4,20	0,40	0,60	0,45	206	200	- 28,09 €
RBS8227/L	10,00	3,20	0,30	0,65	0,39	100	200	- 32,76 €
RBS8228/L	10,00	3,20	0,40	0,70	0,47	181	200	- 32,76 €
RBS8229/L	10,00	3,20	0,50	0,75	0,56	282	200	- 32,76 €
RBS8230/L	10,00	4,20	0,40	0,50	0,47	191	200	- 32,76 €
RBS8231/L	10,00	4,20	0,50	0,75	0,56	296	200	- 32,76 €
RBS8232/L	10,00	4,20	0,60	0,85	0,66	490	200	- 32,76 €
RBS8233/L	10,00	5,20	0,40	0,70	0,53	209	200	✓ 32,76 €
RBS8234/L	10,00	5,20	0,50	0,75	0,56	326	200	✓ 32,76 €
RBS8239/L	12,00	4,20	0,40	0,80	0,50	181	200	- 32,76 €
RBS8240/L	12,00	4,20	0,50	0,85	0,59	288	200	- 32,76 €
RBS8242/L	12,00	5,20	0,50	0,90	0,60	349	200	- 32,76 €
RBS8243/L	12,00	5,20	0,60	0,95	0,69	581	200	✓ 32,76 €
RBS8244/L	12,50	6,20	0,50	0,85	0,59	331	200	✓ 32,76 €
RBS8247/L	12,50	6,20	0,70	1,00	0,77	659	200	✓ 42,14 €
RBS8256/L	14,00	7,20	0,50	0,90	0,60	279	200	✓ 42,14 €
RBS8257/L	14,00	7,20	0,80	1,10	0,87	796	200	- 42,14 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Diamètre		Epaisseur t	Longueur		Charge en Ln (N) Fn	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	Extérieur Du	Intérieur Di		libre Lo	en charge Ln				
RBS8259/L	15,00	5,20	0,40	0,95	0,54	178	200	-	42,14 €
RBS8260/L	15,00	5,20	0,50	1,00	0,62	279	200	-	42,14 €
RBS8261/L	15,00	5,20	0,60	1,05	0,71	407	200	-	42,14 €
RBS8262/L	15,00	5,20	0,70	1,10	0,80	563	200	-	42,14 €
RBS8263/L	15,00	6,20	0,50	1,00	0,62	292	200	-	42,14 €
RBS8264/L	15,00	6,20	0,60	1,05	0,71	424	200	✓	42,14 €
RBS8265/L	15,00	6,20	0,70	1,10	0,80	583	200	✓	42,14 €
RBS8266/L	15,00	8,20	0,70	1,10	0,80	666	200	-	42,14 €
RBS8267/L	15,00	8,20	0,80	1,20	0,90	1005	200	✓	46,85 €
RBS8272/L	16,00	8,20	0,60	1,05	0,71	410	200	-	42,14 €
RBS8273/L	16,00	8,20	0,90	1,25	0,99	1010	200	✓	46,85 €
RBS8275/L	18,00	6,20	0,40	1,00	0,55	141	200	✓	42,14 €
RBS8276/L	18,00	6,20	0,50	1,10	0,65	245	200	-	42,14 €
RBS8277/L	18,00	6,20	0,60	1,20	0,75	400	200	-	46,85 €
RBS8278/L	18,00	6,20	0,70	1,25	0,84	561	200	-	46,85 €
RBS8279/L	18,00	6,20	0,80	1,30	0,92	735	200	-	52,89 €
RBS8280/L	18,00	8,20	0,70	1,25	0,84	601	200	✓	46,85 €
RBS8281/L	18,00	8,20	1,00	1,30	0,92	781	200	✓	51,53 €
RBS8282/L	18,00	9,20	0,70	1,20	0,82	566	200	-	46,85 €
RBS8283/L	18,00	9,20	1,00	1,40	1,10	1255	200	-	51,53 €
RBS8291/L	20,00	8,20	0,60	1,30	0,77	413	200	✓	46,85 €
RBS8292/L	20,00	8,20	0,70	1,35	0,86	577	200	-	46,85 €
RBS8293/L	20,00	8,20	0,80	1,40	0,95	760	200	✓	51,53 €
RBS8295/L	20,00	10,20	0,80	1,35	0,94	748	200	-	51,53 €
RBS8296/L	20,00	10,20	0,90	1,45	1,04	1064	200	-	51,53 €
RBS8297/L	20,00	10,20	1,00	1,55	1,14	1422	200	-	56,22 €
RBS8298/L	20,00	10,20	1,10	1,55	1,21	1520	200	-	56,22 €
RBS8301/L	22,50	11,20	0,80	1,45	0,96	707	200	-	51,53 €
RBS8302/L	22,50	11,20	1,25	1,75	1,37	1932	200	-	101,37 €
RBS8303/L	23,00	8,20	0,70	1,50	0,90	549	200	-	51,53 €
RBS8304/L	23,00	8,20	0,80	1,55	0,99	730	200	-	51,53 €
RBS8305/L	23,00	8,20	0,90	1,70	1,10	1079	200	-	56,22 €
RBS8309/L	23,00	10,20	0,90	1,65	1,09	1059	200	-	56,22 €
RBS8310/L	23,00	10,20	1,00	1,70	1,17	1314	200	✓	65,58 €
RBS8311/L	23,00	12,20	1,25	1,85	1,40	2334	200	-	116,38 €
RBS8313/L	25,00	12,20	0,90	1,60	1,07	862	200	✓	60,90 €
RBS8314/L	25,00	12,20	1,50	2,05	1,64	2922	200	✓	118,90 €
RBS8321/L	28,00	10,20	0,80	1,75	1,04	672	200	-	65,58 €
RBS8322/L	28,00	10,20	1,00	2,00	1,25	1285	200	-	70,28 €
RBS8324/L	28,00	12,20	1,00	1,95	1,24	1265	200	✓	70,28 €
RBS8325/L	28,00	12,20	1,25	2,10	1,46	2079	200	-	119,55 €
RBS8326/L	28,00	12,20	1,50	2,25	1,69	3079	200	-	127,21 €
RBS8327/L	28,00	14,20	1,00	1,80	1,20	1108	200	-	70,28 €
RBS8328/L	28,00	14,20	1,25	2,10	1,46	2236	200	-	119,55 €
RBS8329/L	28,00	14,20	1,50	2,15	1,66	2844	200	-	158,60 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

RBS

Acier


- Rondelle ressort
- Selon DIN 2093
- Conditionnées par lot

Avantages


- Exercer des forces importantes
- Utilisables à des contraintes très élevées

Info.

- Lors de leur compression, le diamètre intérieur D_i se réduit et le diamètre extérieur D_u s'agrandit
- Les rondelles Belleville permettent de construire des colonnes-ressorts en utilisant différentes combinaisons ou méthodes d'empilage. Les caractéristiques des rondelles se modifient selon la composition ou la manière d'empiler. Ces colonnes sont utilisées afin d'augmenter la course d'une seule rondelle ou pour obtenir une très grande force pour une course réduite



En parallèle En série En parallèle et en série



REMISES

Nb. Lots	1+	6+	10+
Rem.		-10%	Sur demande

Références	Diamètre		Epaisseur t	Longueur		Charge en L_n (N) F_n	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	Extérieur D_u	Intérieur D_i		libre L_o	en charge L_n				
RBS8334/L	31,50	16,30	1,25	2,15	1,47	1912	100	✓	60,84 €
RBS8335/L	31,50	16,30	1,75	2,45	1,92	3874	100	✓	73,59 €
RBS8345/L	34,00	14,30	1,25	2,40	1,54	2010	100	-	82,04 €
RBS8346/L	34,00	14,30	1,50	2,55	1,76	2991	100	-	81,07 €
RBS8347/L	34,00	16,30	1,50	2,55	1,76	3187	100	-	85,97 €
RBS8348/L	34,00	16,30	2,00	2,85	2,41	5776	100	-	90,09 €
RBS8352/L	35,50	18,30	1,25	2,25	1,50	1716	100	-	70,65 €
RBS8353/L	35,50	18,30	2,00	2,80	2,20	5256	100	-	94,30 €
RBS8364/L	40,00	16,30	1,50	2,80	1,82	2775	100	-	108,62 €
RBS8365/L	40,00	16,30	2,00	3,10	2,27	5247	100	-	137,07 €
RBS8366/L	40,00	18,30	2,00	3,15	2,29	5688	100	-	140,63 €
RBS8367/L	40,00	20,40	1,50	2,65	1,79	2648	100	✓	105,69 €
RBS8368/L	40,00	20,40	2,00	3,10	2,27	5766	100	✓	109,60 €
RBS8369/L	40,00	20,40	2,25	3,15	2,47	6551	100	-	116,01 €
RBS8370/L	40,00	20,40	2,50	3,45	2,74	9512	100	-	137,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm