

Rondelle à portée sphérique **DIN6319** **Inx** **DIN** **Stock**

Pour vis M6 à M12


RCC
RCX

- Utiliser une rondelle concave avec une rondelle convexe


- Matière :
Inox 1,4305

Avantages


- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis



Rondelle convexe RCX



Rondelle concave RCC



Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande


Références	Pour vis	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Charge statique maxi (kN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Rondelle convexe										
RCX-6/SS	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	✓	1,93 €
RCX-8/SS	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	✓	2,63 €
RCX-10/SS	M10	10,5	21	-	0,8	4,0	15	26	✓	3,60 €
RCX-12/SS	M12	13,0	24	-	1,1	4,6	17	38	✓	4,30 €
Rondelle concave										
RCC-6/SS	M6	7,1	12	11,0	-	2,8	-	9	✓	1,96 €
RCC-8/SS	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	✓	2,80 €
RCC-10/SS	M10	12,0	21	18,5	-	4,2	-	26	✓	3,82 €
RCC-12/SS	M12	14,2	24	20,0	-	5,0	-	38	✓	4,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



FB_ECO
Engrenage conique
série éco., 4:1



RPP8
Courroie pour
transmission RPP,
RPP8




DB
Engrenage conique -
Acier 60C40, 2:1



BPM_LOK
Poussoir Long-Low
avec fente, LONG-LOK
- Inox 303



CDC
Ressort de
compression conique,
Conique



PRF_PSA
Galet pour profilé
aluminium, Support
d'arbre



TB8
Butée à rouleaux
cylindriques, Acier



RPCplss
Roulette pivotante à
platine, Inox -
Polyamide



RTE
Accouplement
élastique Rotex®,
Aluminium



712_019
Bouton moleté
femelle, Moleté



PPS1
Pignon abrégé de
précision, Inox



B_ECO
Engrenage conique
série éco., 1:1

Produits complémentaires



RCC_RCX
Rondelle à portée
sphérique, concave



SHN
Ecrin 6 pans DIN 934,
Inox A2



WTM
Rondelle pour
serrage, Acier



CHCSS
Vis à tête creuse DIN
912, Inox A2