

Rondelle à portée sphérique **DIN6319** **Ac** **DIN** **Stock**

RCC RCX

Pour vis M6 à M24

- Utiliser une rondelle concave avec une rondelle convexe
- Matière :
Acier traité, revenu,
Phosphatation manganèse
- Autres tailles sur demande




RCX




RCC

Avantages


- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis



Rondelle convexe RCX



Rondelle concave RCC



Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Pour vis	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Charge statique maxi (kN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Rondelle convexe										
RCX-6	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	✓	0,92 €
RCX-8	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	✓	0,95 €
RCX-10	M10	10,5	21	-	0,8	4	15	26	✓	1,31 €
RCX-12	M12	13	24	-	1,1	4,6	17	38	✓	1,67 €
RCX-14	M14	15	28	-	1,4	5	22	53	-	2,38 €
RCX-16	M16	17	30	-	1,3	5,3	22	73	-	2,38 €
RCX-20	M20	21	36	-	2	6,3	27	117	-	3,60 €
RCX-24	M24	25	44	-	2,4	8,2	32	168	-	5,38 €
Rondelle concave										
RCC-6	M6	7,1	12	11	-	2,8	-	9	✓	0,99 €
RCC-8	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	✓	1,10 €
RCC-10	M10	12	21	18,5	-	4,2	-	26	✓	1,38 €
RCC-12	M12	14,2	24	20	-	5	-	38	✓	1,74 €
RCC-14	M14	16,5	28	24,8	-	5,6	-	53	-	2,92 €
RCC-16	M16	19	30	26	-	6,2	-	73	-	2,92 €
RCC-20	M20	23,2	36	31	-	7,5	-	117	-	3,95 €
RCC-24	M24	28	44	37	-	9,5	-	168	-	6,02 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BDMdII

Douille magnétique pour broche, Blocage magnétique rapide et léger




AWMP

Arbre aluminium pour guidage linéaire, Aluminium



MC

Amortisseur de chocs autocompensé, Autocompensé - Sans réglage




TBV

Table d'élévation manuelle, Course verticale - Colonne Ø20mm




GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère - Inox




GPLac

Goupillon, acier



IN2

Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



M1

Couple roue et vis sans fin, Bronze



HTD8M_50

Poulie dentée de transmission, HTD8 Acier



SEV

Sauterelle à étrier vertical, A étrier vertical - inox



SPIT

Pied non rotulé, Avec point d'ancrage



GAL21

Galet de manutention, Plastique

Produits complémentaires



RCX-6

Rondelle à portée sphérique DIN 6319, convexe