


Couronne dentée

Module 2 à 3

Acier

- Engrenage droit grand diamètre
- Engrenage droit denture JIS grade N9 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:
Acier S45C



REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Module	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	E	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
RING2-120	2	120	240	244	194	20	2,46	
RING2-200	2	200	400	404	354	20	4,28	
RING2,5-120	2,5	120	300	305	245	25	4,62	
RING2,5-200	2,5	200	500	505	445	25	8,01	
RING3-120	3	120	360	366	296	30	7,77	
RING3-160	3	160	480	486	416	30	10,60	

Dimensions en mm

Nos autres produits



Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



Douille à billes fermée
à chemins de billes
inclinés, Charge sta...



Engrenage droit
denture rectifiée,
Acier traité



Levier à came
réglable inox, Mâle



Coffret de joints
toriques NBR90Sh A,
7,65 x 1,78mm à
37,82 x 1,78




Table d'élévation
manuelle, 12kg




Insert à coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec




Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



Douille Hygienic
Usit® et Hygienic
Design®, Douille pour



Vis à billes au mètre,
Vis à billes roulée, au
mètre



Plaque de jonction
type RPP, RPP5



Pignon tendeur pour
chaîne, Pour milieux
agressifs

Produits complémentaires