
Couronne dentée

Module
2 à 3

Acier

- ***Engrenage droit grand diamètre***
- *Engrenage droit denture JIS grade N9 (JIS B1702-1: 1998)*
- *Matière:*
  Acier S45C





REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Module	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	E	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
RING2-120	2	120	240	244	194	20	2,46	
RING2-200	2	200	400	404	354	20	4,28	
RING2,5-120	2,5	120	300	305	245	25	4,62	
RING2,5-200	2,5	200	500	505	445	25	8,01	
RING3-120	3	120	360	366	296	30	7,77	
RING3-160	3	160	480	486	416	30	10,60	

Dimensions en mm

Nos autres produits


CM_CO

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...


COA_COG

Platine en applique , Platine en applique pour rotule


DOMI50

Accessoires de liaison, Plateau tournant


PSG05HC

Engrenage droit traité retaillé de précision, Acier 20NCD2 cémen...


PAMF80EB

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80, Pied articulé


RT25ss

Frette de serrage épaulée autocentrante, Couple moyen/élevé


AT5courroie

Courroie de positionnement type AT, AT5 Polyuréthane armature acier


SA_SAKH

Palier pour douille à billes compacte, Fermé charge légère


PRF-SMA

Serrure magnétique pour profilé aluminium, Serrure


CSSSS

Rotule lisse inox , Inox / PTFE


ZAmm

Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié


H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2

Produits complémentaires


MR_MMR

Crémaillère section carrée, Acier


G2

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2


G2

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2


G3

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2