

# Joint d'étanchéité linéaire




## RJA

## PVC / EPDM


- Joint d'étanchéité linéaire vendu en rouleau
- Se clipse sur une tôle ou une paroi fine

### Caractéristiques de l'EPDM seul


- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable




RJA00-28



RJA10-11



RJAA0-02



RJAA0-01

### REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

### REMISES pour 50m et 100m

Qté	1+	3+	6+
Rem.	Prix -10%		Sur demande


Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA00-28/5	EPDM noir	5 mètres	✓	44,50 €
RJA00-28/50	EPDM noir	50 mètres	-	356,82 €
RJA10-11/5	PVC / EPDM noir	5 mètres	✓	54,97 €
RJAA0-01/5	PVC / EPDM noir	5 mètres	✓	71,85 €
RJAA0-01/50	PVC / EPDM noir	50 mètres	-	570,56 €
RJAA0-02/5	EPDM noir	5 mètres	✓	61,71 €
RJAA0-02/50	EPDM noir	50 mètres	-	489,45 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Joint d'étanchéité linéaire vendu en rouleau
- Se clipse sur une tôle ou une paroi fine

### Caractéristiques de l'EPDM


- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable



RJA10-03



RJA10-10



RJA00-25

### REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

### REMISES pour 25m et 50m

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA10-03/5	EPDM noir	5 mètres	✓	51,97 €
RJA10-03/50	EPDM noir	50 mètres	-	416,15 €
RJA10-10/5	EPDM noir	5 mètres	✓	57,37 €
RJA10-10/25	EPDM noir	25 mètres	✓	210,22 €
RJA00-25/5	EPDM noir	5 mètres	✓	51,97 €
RJA00-25/50	EPDM noir	50 mètres	✓	416,51 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Joint d'étanchéité linéaire

Stock


## RJA

## PVC


- Joint d'étanchéité linéaire  
vendu en rouleau

- Se clipse sur une tôle ou  
une paroi fine

- Matière : PVC noir



RJA00-02



RJA00-08

**REMISES pour 5m**

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

**REMISES  
pour 50m et 100m**

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	


Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA00-02/5	PVC noir	5 mètres	✓	18,09 €
RJA00-02/100	PVC noir	100 mètres	✓	291,57 €
RJA00-08/5	PVC noir	5 mètres	✓	28,66 €
RJA00-08/50	PVC noir	50 mètres	✓	230,39 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Joint d'étanchéité linéaire  
vendu en rouleau

### Caractéristiques de l'EPDM

- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable



RJA11-27



RJA90-38

### REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

### REMISES pour 50m et 100m

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA11-27/5	EPDM noir	5 mètres	✓	36,39 €
RJA11-27/100	EPDM noir	100 mètres	-	563,16 €
RJA90-38/5	EPDM noir	5 mètres	✓	48,14 €
RJA90-38/50	EPDM noir	50 mètres	-	385,80 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm