



- Joint d'étanchéité linéaire vendu en rouleau
- Se clipse sur une tôle ou une paroi fine

Caractéristiques de l'EPDM


- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable



RJA10-03



RJA10-10



RJA00-25

REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

REMISES pour 25m et 50m

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA10-03/5	EPDM noir	5 mètres	✓	36,81 €
RJA10-03/25	EPDM noir	25 mètres	-	147,39 €
RJA10-10/5	EPDM noir	5 mètres	✓	38,27 €
RJA10-10/25	EPDM noir	25 mètres	✓	152,90 €
RJA00-25/5	EPDM noir	5 mètres	✓	36,81 €
RJA00-25/50	EPDM noir	50 mètres	✓	294,88 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



WTM

Rondelle pour serrage
- DIN 6340, Acier



PSG2

Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



DOMI50

DOMILINE - Chariot de
réglage, Chariot
DOMILINE 50 avec
compteur et volant



BIM

Bouton d'indexage,
miniature



PRES

Accessoires pour presse
PRES-3HR et
PRES-4HR, Jeu de 2
tasseaux pour rainure



DCG

Ventouse, caoutchouc
naturel



SSB

Engrenage conique
inox, 1:1



NJM

Noix renvoi d'angle,
Multiple



CHAL3

Charnière piano, Acier



PXHG05

Engrenage hélicoïdal
axes croisés de
précision, Acier



GGB

Ecrou à oreilles,
Borgne



BOX-WM

Rondelle simple - DIN
125, Coffret de
rondelles acier

Produits complémentaires



RJA00_28

Joint d'étanchéité, A
clipser



RJA11_27

Joint d'étanchéité,
Autre que clipsage