



## RJUM05 RJUM06


### Insensible à la saleté

- **Bloc avec palier**
- Forme courte fermée (RJUM05) ou forme longue fermée (RJUM06)
- Interchangeable avec les boîtiers courants des douilles à billes
- Très simple d'utilisation
- Tolérance recommandée : h7
- Matières :  
Boîtier : aluminium  
Palier lisse : iglidur® J


**Silencieux et rapide**



RJUM05



RJUM06



Jusqu'à  
**-35%\***

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Ød1	Tolérance	H	H1	A	M	E1	E2	ØS	ØS1	ØS2	N1	N2	L	Prix Uni. 1 à 5
<b>Bloc avec palier court</b>															
RJUM05-12	12	0,02/0,05	17	33	40	20,0	29	-	8	M5	4,3	16	11	28	57,00 €
RJUM05-16	16	0,02/0,05	19	38	45	22,5	34	-	8	M5	4,3	18	11	30	57,16 €
RJUM05-20	20	0,02/0,06	23	45	53	26,5	40	-	9,5	M6	5,3	22	13	30	64,15 €
RJUM05-25	25	0,02/0,06	27	54	62	31,0	48	-	11	M8	6,6	26	18	40	66,96 €
RJUM05-30	30	0,03/0,07	30	60	67	33,5	53	-	11	M8	6,6	29	18	50	76,48 €
RJUM05-40	40	0,03/0,07	39	76	87	43,5	69	-	14	M10	8,4	38	22	60	99,85 €
RJUM05-50	50	0,04/0,09	47	92	103	51,5	82	-	19	M12	10,5	46	26	70	135,54 €
<b>Bloc avec palier long</b>															
RJUM06-12	12	0,02/0,05	18	35	43	21,5	32	23	8	M5	4,3	16,5	11	39	67,94 €
RJUM06-16	16	0,02/0,05	22	42	53	26,5	40	26	10	M6	5,3	21	13	43	75,54 €
RJUM06-20	20	0,02/0,06	25	50	60	30,0	45	32	11	M8	6,6	24	18	54	81,36 €
RJUM06-25	25	0,02/0,06	30	60	78	39,0	60	40	15	M10	8,4	29	22	67	91,08 €
RJUM06-30	30	0,03/0,07	35	70	87	43,5	68	45	15	M10	8,4	34	22	79	99,43 €
RJUM06-40	40	0,03/0,07	45	90	108	54,0	86	58	18	M12	10,5	44	26	91	115,81 €
RJUM06-50	50	0,04/0,09	50	105	132	66,0	108	50	20	M16	13,5	49	34	113	223,97 €

\*\*Sur tarif 2015 - Dimensions en mm

## Nos autres produits



MEF

Coussinet fer fritté cylindrique, Alliage de Fer FP20 auto-lubrifiant...



CAP881

Chaîne à palette à flexion, Etroite série 881



R205

Ressort extra raide ISO10243, Forte



ZG0

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



UCF\_SS

Palier applique tout inox, Inox



ERC

Embout rapide inox pour câble, Chape



HG5

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2




PLN

Entretoise cylindrique, Thermoplastique



PRES4HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 600kg



PTR

Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications



P45

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 40 Nm



BSB

Bloc palier pour vis à billes, Bloc palier

## Produits complémentaires



RJUM05

Bloc palier fermé Drylin R®, Fermé court



AWMP

Arbre aluminium pour guidage linéaire, Aluminium