

- Roue en polyamide de couleur claire
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 30°C à + 80°C

Avantages

- Résiste aux chocs et à l'abrasion
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas les sols
- Stabilité à la plupart des agents chimiques
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur
- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)



Pour sol lisse



ØD



B



C



ØA

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | B | C | ØA | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|-----|----|----|----|------------------------|--------|-----------------|
| RPC60-31/ML | 60 | 31 | 40 | 12 | 200 | ✓ | 2,50 € |
| RPC80-32/ML | 80 | 32 | 40 | 12 | 250 | ✓ | 2,72 € |
| RPC100-32/ML | 100 | 32 | 40 | 12 | 300 | ✓ | 3,77 € |
| RPC100-35/ML | 100 | 35 | 48 | 15 | 350 | - | 11,29 € |
| RPC125-36/ML | 125 | 36 | 50 | 15 | 350 | - | 6,88 € |
| RPC125-41/ML | 125 | 41 | 59 | 20 | 400 | - | 13,27 € |
| RPC150-37/ML | 150 | 37 | 49 | 15 | 400 | - | 9,96 € |
| RPC160-40/ML | 160 | 40 | 58 | 20 | 500 | - | 27,31 € |
| RPC200-50/ML | 200 | 50 | 58 | 20 | 600 | - | 29,65 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette polyamide à platine



RPCPL

Charge lourde jusqu'à 600kg


- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle d'acier emboutie protection zingage brillant
- Roue en polyamide RPC (tome 5 p.51)

- T° d'utilisation :

-30°C à + 80°C

Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas les sols
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur



Platine fixe

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | H | L | M | ØT | ØK | Cercle d'interférence admissible | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|----|-----|----------------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Fixe | | | | | | | | | | | |
| RPC60/PL/F | 60 | 31 | 100 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 200 | - | - | 8,25 € |
| RPC80/PL/F | 80 | 32 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 250 | ✓ | - | 8,06 € |
| RPC100/PL/F | 100 | 32 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 300 | ✓ | - | 8,34 € |
| RPC125/PL/F | 125 | 36 | 154 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 350 | - | - | 13,47 € |
| RPC150/PL/F | 150 | 37 | 182 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 400 | - | - | 18,38 € |
| RPC160/PL/F | 160 | 40 | 196 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 500 | - | - | 32,06 € |
| RPC200/PL/F | 200 | 50 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 600 | - | - | 37,99 € |
| Pivotante | | | | | | | | | | | |
| RPC60/PL/P | 60 | 31 | 100 | 110x85 | 80x60 | 8 | 140 | 200 | - | - | 11,43 € |
| RPC80/PL/P | 80 | 32 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 160 | 250 | ✓ | - | 9,48 € |
| RPC100/PL/P | 100 | 32 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 184 | 300 | ✓ | - | 9,72 € |
| RPC125/PL/P | 125 | 36 | 154 | 110x85 | 80x60 | 8 | 210 | 350 | - | - | 14,45 € |
| RPC150/PL/P | 150 | 37 | 182 | 110x85 | 80x60 | 8 | 246 | 400 | - | - | 23,01 € |
| RPC160/PL/P | 160 | 40 | 196 | 135x110 | 105x80 | 11 | 268 | 500 | - | - | 35,54 € |
| RPC200/PL/P | 200 | 50 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 318 | 600 | - | - | 40,63 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | | | | |
| RPC80/PL/PDB | 80 | 32 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 250 | ✓ | - | 12,49 € |
| RPC100/PL/PDB | 100 | 32 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 300 | ✓ | - | 13,41 € |
| RPC125/PL/PDB | 125 | 36 | 154 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 350 | ✓ | - | 18,60 € |
| RPC150/PL/PDB | 150 | 37 | 182 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 400 | - | - | 27,97 € |
| RPC160/PL/PDB | 160 | 40 | 196 | 135x110 | 105x80 | 11 | 268 | 500 | - | - | 39,76 € |
| RPC200/PL/PDB | 200 | 50 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 318 | 600 | - | - | 45,49 € |


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle d'acier emboutie protection zingage brillant
Roue en polyamide **RPC (tome 5 p.51)**
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |


| Références | ØD | B | H | ØE | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------------------------|-----|----|-----|------|--------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | | |
| RPC60/TC/P | 60 | 31 | 97 | 12 | 140 | 200 | - | 11,12 € |
| RPC80/TC/P | 80 | 32 | 106 | 12 | 160 | 250 | ✓ | 12,04 € |
| RPC100/TC/P | 100 | 32 | 124 | 12 | 184 | 300 | ✓ | 12,96 € |
| RPC125/TC/P | 125 | 36 | 152 | 12 | 210 | 350 | - | 17,57 € |
| RPC150/TC/P | 150 | 37 | 181 | 12 | 246 | 400 | - | 24,69 € |
| RPC160/TC/P | 160 | 40 | 189 | 12,5 | 268 | 500 | - | 49,94 € |
| RPC200/TC/P | 200 | 50 | 232 | 12,5 | 318 | 600 | - | 57,40 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | |
| RPC80/TC/PDB | 80 | 32 | 106 | 12 | 290 | 250 | ✓ | 17,79 € |
| RPC100/TC/PDB | 100 | 32 | 124 | 12 | 290 | 300 | ✓ | 18,67 € |
| RPC125/TC/PDB | 125 | 36 | 152 | 12 | 290 | 350 | - | 23,74 € |
| RPC150/TC/PDB | 150 | 37 | 181 | 12 | 290 | 400 | - | 31,19 € |
| RPC160/TC/PDB | 160 | 40 | 189 | 12,5 | 268 | 500 | - | 62,99 € |
| RPC200/TC/PDB | 200 | 50 | 232 | 12,5 | 318 | 600 | - | 65,35 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette polyamide à platine **inox** Stock


RPCPLSS Charge lourde jusqu'à 600kg

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage :
- Le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
 - Chape tôle inox
 - Roue en polyamide **RPC (tome 5 p.51)**
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas les sols
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur
- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)



REMISES

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 5+ | 15+ |
| Rem. Prix | - | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | B | H | L | M | ØT | ØK | Cercle d'interférence | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|------|-----|-----------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Fixe | | | | | | | | | | | |
| RPC60/PL/F/SS | 60 | 31 | 96 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 200 | - | - | 20,52 € |
| RPC80/PL/F/SS | 80 | 32 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 250 | ✓ | - | 21,50 € |
| RPC100/PL/F/SS | 100 | 32 | 124 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 300 | ✓ | - | 22,00 € |
| RPC125/PL/F/SS | 125 | 36 | 152 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 350 | - | - | 29,35 € |
| RPC150/PL/F/SS | 150 | 37 | 179 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 400 | - | - | 57,46 € |
| RPC160/PL/F/SS | 160 | 40 | 197 | 135x105 | 105x80 | 11 | - | 600 | - | - | 79,45 € |
| RPC200/PL/F/SS | 200 | 50 | 240 | 135x105 | 105x80 | 11 | - | 700 | - | - | 84,60 € |
| Pivotante | | | | | | | | | | | |
| RPC60/PL/P/SS | 60 | 31 | 96 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 155 | 200 | - | - | 30,61 € |
| RPC80/PL/P/SS | 80 | 32 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 173 | 250 | ✓ | - | 30,54 € |
| RPC100/PL/P/SS | 100 | 32 | 124 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 193 | 300 | ✓ | - | 32,77 € |
| RPC125/PL/P/SS | 125 | 36 | 152 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 221 | 350 | - | - | 38,23 € |
| RPC150/PL/P/SS | 150 | 37 | 179 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 257 | 400 | - | - | 77,85 € |
| RPC160/PL/P/SS | 160 | 40 | 197 | 135x105 | 105x80 | 11 | 268 | 600 | - | - | 89,60 € |
| RPC200/PL/P/SS | 200 | 50 | 240 | 135x105 | 105x80 | 11 | 318 | 700 | - | - | 96,15 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | | | | |
| RPC80/PL/PDB/SS | 80 | 32 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 250 | ✓ | - | 39,86 € |
| RPC100/PL/PDB/SS | 100 | 32 | 124 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 300 | ✓ | - | 42,01 € |
| RPC125/PL/PDB/SS | 125 | 36 | 152 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 350 | - | - | 49,28 € |
| RPC150/PL/PDB/SS | 150 | 37 | 179 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 400 | - | - | 100,19 € |
| RPC160/PL/PDB/SS | 160 | 40 | 197 | 135x105 | 105x80 | 11 | 268 | 600 | - | - | 108,90 € |
| RPC200/PL/PDB/SS | 200 | 50 | 240 | 135x105 | 105x80 | 11 | 318 | 700 | - | - | 121,62 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette polyamide à trou central **inox**

Charge lourde jusqu'à 600kg

RPC TCSS

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle inox
Roue en polyamide **RPC (tome 5 p.51)**
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas le sol
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dure
- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)



ØD



B



H



ØE



ØK

REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 15+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | B | H | ØE | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------------------------|-----|----|-----|------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | |
| RPC60/TC/P/SS | 60 | 31 | 96 | 12 | 155 | 200 | 29,15 € |
| RPC80/TC/P/SS | 80 | 32 | 109 | 12 | 173 | 250 | 30,54 € |
| RPC100/TC/P/SS | 100 | 32 | 124 | 12 | 193 | 300 | 31,21 € |
| RPC125/TC/P/SS | 125 | 36 | 152 | 12 | 221 | 350 | 38,23 € |
| RPC150/TC/P/SS | 150 | 37 | 179 | 12 | 257 | 400 | 77,85 € |
| RPC160/TC/P/SS | 160 | 40 | 197 | 12,5 | 268 | 600 | 88,20 € |
| RPC200/TC/P/SS | 200 | 50 | 240 | 12,5 | 318 | 700 | 94,03 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | |
| RPC80/TC/PDB/SS | 80 | 32 | 109 | 12 | 173 | 250 | 39,86 € |
| RPC100/TC/PDB/SS | 100 | 32 | 124 | 12 | 193 | 300 | 42,01 € |
| RPC125/TC/PDB/SS | 125 | 36 | 152 | 12 | 221 | 350 | 49,28 € |
| RPC150/TC/PDB/SS | 150 | 37 | 179 | 12 | 257 | 400 | 100,19 € |
| RPC160/TC/PDB/SS | 160 | 40 | 197 | 12,5 | 268 | 600 | 107,58 € |
| RPC200/TC/PDB/SS | 200 | 50 | 240 | 12,5 | 318 | 700 | 120,27 € |

Dimensions en mm

Roue à bandage caoutchouc gris

Stock

RBG

Charge moyenne jusqu'à 120 kg

- Roue semi-industrielle composée d'un bandage de caoutchouc plein semi-élastique

- Matière:

Bandage caoutchouc gris vulcanisé 85°Shore
Jante polypropylène

- Moyeu lisse

- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Avantages

- Roue souple et silencieuse

- Absorbe les chocs et les vibrations

- Ne détériore pas les sols



Absorbe le bruit



ØD



B



C



ØA

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | C | ØA | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|-----|----|----|----|------------------------|--------|-----------------|
| RBG50-22/ML | 50 | 22 | 28 | 8 | 40 | ✓ | 1,79 € |
| RBG60-24/ML | 60 | 24 | 28 | 8 | 50 | - | 2,29 € |
| RBG80-23/ML | 80 | 23 | 28 | 8 | 65 | ✓ | 3,61 € |
| RBG100-26/ML | 100 | 26 | 28 | 8 | 75 | ✓ | 4,28 € |
| RBG100-32/ML | 100 | 32 | 34 | 10 | 100 | - | 5,43 € |
| RBG125-32/ML | 125 | 32 | 34 | 10 | 120 | - | 6,71 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Roulette pivotante semi-industrielle à trou central**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape : tôle d'acier emboutie zinguée
Roue à bandage caoutchouc gris vulcanisé 85°Shore
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Pivotante



Avantages

- Souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne marque pas les sols



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | | Sur demande |

| Références | ØD | B | H | L | M | ØT | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Prix Uni. | |
|-----------------------------------|-----|----|-----|-------|-------|----|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | Stock* | 1 à 9 |
| Fixe | | | | | | | | | | |
| RBG50/PL/F | 50 | 22 | 76 | 67x52 | 50x36 | 6 | - | 45 | ✓ | 3,72 € |
| RBG60/PL/F | 60 | 24 | 85 | 67x52 | 50x36 | 6 | - | 55 | ✓ | 3,99 € |
| RBG80/PL/F | 80 | 23 | 106 | 65x54 | 50x36 | 6 | - | 65 | ✓ | 5,21 € |
| RBG100/PL/F | 100 | 26 | 122 | 67x60 | 46x46 | 6 | - | 75 | ✓ | 7,00 € |
| RBG125/PL/F | 125 | 32 | 157 | 95x68 | 73x44 | 8 | - | 110 | ✓ | 13,69 € |
| Pivotante | | | | | | | | | | |
| RBG50/PL/P | 50 | 22 | 76 | 64x48 | 50x36 | 6 | 98 | 45 | ✓ | 4,96 € |
| RBG60/PL/P | 60 | 24 | 85 | 64x48 | 50x36 | 6 | 110 | 55 | ✓ | 5,87 € |
| RBG80/PL/P | 80 | 23 | 106 | 64x48 | 50x36 | 6 | 138 | 65 | ✓ | 7,52 € |
| RBG100/PL/P | 100 | 26 | 123 | 64x48 | 50x36 | 6 | 166 | 75 | ✓ | 9,03 € |
| RBG125/PL/P | 125 | 32 | 161 | 90x70 | 70x50 | 8 | 216 | 110 | ✓ | 17,33 € |
| Pivotante à double blocage | | | | | | | | | | |
| RBG50/PL/PDB | 50 | 22 | 76 | 64x48 | 50x36 | 6 | 172 | 45 | ✓ | 6,90 € |
| RBG60/PL/PDB | 60 | 24 | 85 | 64x48 | 50x36 | 6 | 172 | 55 | ✓ | 7,35 € |
| RBG80/PL/PDB | 80 | 23 | 106 | 64x48 | 50x36 | 6 | 188 | 65 | ✓ | 9,23 € |
| RBG100/PL/PDB | 100 | 26 | 123 | 64x48 | 50x36 | 6 | 188 | 75 | ✓ | 10,78 € |
| RBG125/PL/PDB | 125 | 32 | 161 | 90x70 | 70x50 | 8 | 220 | 110 | ✓ | 19,25 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette caoutchouc à trou central Stock

RBGTC Charge moyenne jusqu'à 110 kg

- **Roulette pivotante semi-industrielle à trou central**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
 - Chape : tôle d'acier emboutie zinguée
 - Roue à bandage caoutchouc gris vulcanisé 85°Shore
- **RBG (tome 5 p.56)**
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Pivotante



Avantages

- Souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne marque pas les sols



ØD



B



H



ØE



ØK

REMISES

| | | | |
|------|------|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | B | H | ØE | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|-----------------------------------|-----|----|-----|----|--------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | | |
| RBG50/TC/P | 50 | 22 | 76 | 10 | 98 | 45 | ✓ | 4,67 € |
| RBG60/TC/P | 60 | 24 | 85 | 10 | 110 | 55 | ✓ | 5,29 € |
| RBG80/TC/P | 80 | 23 | 105 | 10 | 138 | 65 | ✓ | 6,80 € |
| RBG100/TC/P | 100 | 26 | 121 | 10 | 166 | 75 | ✓ | 8,30 € |
| RBG125/TC/P | 125 | 32 | 158 | 13 | 216 | 110 | ✓ | 12,73 € |
| Pivotante à double blocage | | | | | | | | |
| RBG50/TC/PDB | 50 | 22 | 76 | 10 | 172 | 45 | ✓ | 6,90 € |
| RBG60/TC/PDB | 60 | 24 | 85 | 10 | 172 | 55 | ✓ | 7,14 € |
| RBG80/TC/PDB | 80 | 23 | 105 | 10 | 188 | 65 | ✓ | 8,56 € |
| RBG100/TC/PDB | 100 | 26 | 121 | 10 | 188 | 75 | ✓ | 12,15 € |
| RBG125/TC/PDB | 125 | 32 | 158 | 13 | 220 | 110 | ✓ | 17,81 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Roue industrielle composée d'un bandage de caoutchouc plein semi-élastique
- Matière :
bandage caoutchouc noir vulcanisé 85°Shore
jante polypropylène
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Avantages

- Roue souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne détériore pas les sols

Absorbe le bruit



ØD



B



C



ØA

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | C | ØA | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|-----|----|----|----|------------------------|--------|-----------------|
| RBN80-34/ML | 80 | 34 | 40 | 12 | 75 | ✓ | 3,56 € |
| RBN100-35/ML | 100 | 35 | 39 | 12 | 100 | ✓ | 4,20 € |
| RBN125-38/ML | 125 | 38 | 45 | 15 | 125 | ✓ | 6,61 € |
| RBN150-40/ML | 150 | 40 | 45 | 15 | 150 | - | 9,36 € |
| RBN160-38/ML | 160 | 38 | 60 | 20 | 150 | - | 9,76 € |
| RBN200-47/ML | 200 | 47 | 60 | 20 | 215 | - | 12,78 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette caoutchouc à platine

Stock

RBNPL

Charge lourde jusqu'à 215 kg

- **Roulette industrielle jusqu'à 215 kg**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Matières :

Chape : tôle d'acier emboutie, protégé par un zingage brillant
 Roue à bandage caoutchouc noir vulcanisé 85° Shore
RBN (tome 5 p.59)


- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Pivotante



Avantages

- Roue souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne détériore pas les sols



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | H | L | M | ØT | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|-----------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|----|--------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Fixe | | | | | | | | | | |
| RBN80/PL/F | 80 | 34 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 75 | - | 8,53 € |
| RBN100/PL/F | 100 | 35 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 100 | - | 9,71 € |
| RBN125/PL/F | 125 | 38 | 153 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 125 | - | 13,54 € |
| RBN150/PL/F | 150 | 40 | 180 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 150 | - | 17,36 € |
| RBN160/PL/F | 160 | 38 | 180 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 150 | ✓ | 23,81 € |
| RBN200/PL/F | 200 | 47 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 215 | - | 31,27 € |
| Pivotante | | | | | | | | | | |
| RBN80/PL/P | 80 | 34 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 158 | 75 | ✓ | 11,37 € |
| RBN100/PL/P | 100 | 35 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 182 | 100 | ✓ | 12,55 € |
| RBN125/PL/P | 125 | 38 | 153 | 110x85 | 80x60 | 8 | 210 | 125 | - | 15,82 € |
| RBN150/PL/P | 150 | 40 | 180 | 110x85 | 80x60 | 8 | 242 | 150 | ✓ | 20,23 € |
| RBN160/PL/P | 160 | 38 | 180 | 135x110 | 105x80 | 11 | 267 | 150 | - | 30,62 € |
| RBN200/PL/P | 200 | 47 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 320 | 215 | - | 37,42 € |
| Pivotante à double blocage | | | | | | | | | | |
| RBN80/PL/PDB | 80 | 34 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 75 | ✓ | 16,98 € |
| RBN100/PL/PDB | 100 | 35 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 100 | - | 18,17 € |
| RBN125/PL/PDB | 125 | 38 | 153 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 125 | ✓ | 22,60 € |
| RBN150/PL/PDB | 150 | 40 | 180 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 150 | - | 26,41 € |
| RBN160/PL/PDB | 160 | 38 | 180 | 135x110 | 105x80 | 11 | 267 | 150 | - | 39,07 € |
| RBN200/PL/PDB | 200 | 47 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 320 | 215 | - | 46,80 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette caoutchouc à trou central

Charge lourde jusqu'à 215 kg

RBNTC

- **Roulette industrielle jusqu'à 215 kg**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Matières :
Chape : tôle d'acier emboutie, protégé par un zingage brillant
Roue à bandage caoutchouc noir vulcanisé 85°Shore **RBN (tome 5 p.59)**
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C



Pivotante à double blocage

Avantages

- Roue souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne détériore pas les sols



ØD



B



H



ØE



ØK

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | H | ØE | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Prix Uni. 1 à 9 |
|-----------------------------------|-----|----|-----|------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | |
| RBN80/TC/P | 80 | 34 | 105 | 12 | 158 | 75 | 11,29 € |
| RBN100/TC/P | 100 | 35 | 125 | 12 | 182 | 100 | 12,45 € |
| RBN125/TC/P | 125 | 38 | 152 | 12 | 210 | 125 | 16,17 € |
| RBN150/TC/P | 150 | 40 | 179 | 12 | 242 | 150 | 20,87 € |
| RBN160/TC/P | 160 | 38 | 188 | 12,5 | 267 | 150 | 29,51 € |
| RBN200/TC/P | 200 | 47 | 232 | 12,5 | 320 | 215 | 35,90 € |
| Pivotante à double blocage | | | | | | | |
| RBN80/TC/PDB | 80 | 34 | 105 | 12 | 290 | 75 | 17,31 € |
| RBN100/TC/PDB | 100 | 35 | 125 | 12 | 290 | 100 | 18,27 € |
| RBN125/TC/PDB | 125 | 38 | 152 | 12 | 290 | 125 | 22,35 € |
| RBN150/TC/PDB | 150 | 40 | 179 | 12 | 290 | 150 | 28,29 € |
| RBN160/TC/PDB | 160 | 38 | 188 | 12,5 | 267 | 150 | 44,23 € |
| RBN200/TC/PDB | 200 | 47 | 232 | 12,5 | 320 | 215 | 51,19 € |

Dimensions en mm

- Roue semi-industrielle jusqu'à 350kg
- Moyeu à roulement à billes
- Matières :
Roue à bandage polyuréthane 85 Shore
jante aluminium
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Pour sol rugueux




Avantages

- Roulage souple et silencieux
- Résistance à l'usure
- Très solide
- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée
- Evite le méplat si la roue est peu utilisée

Applications

- Sol rugueux
- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | B | A | F | Charge admissible (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|------------|-----|----|----|----|------------------------|--------|-----------------|
| RUR80 | 80 | 40 | 12 | 41 | 180 | ✓ | 20,58 € |
| RUR100 | 100 | 40 | 12 | 41 | 220 | - | 23,30 € |
| RUR125 | 125 | 40 | 15 | 41 | 260 | - | 26,62 € |
| RUR150 | 150 | 40 | 20 | 50 | 350 | - | 37,75 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette ultra-roulante à platine

Charge jusqu'à 350kg

RURP

Roulette semi-industrielle jusqu'à 350kg

- Matières :

Roulette : tôle d'acier zingué
Roue à bandage polyuréthane 85 Shore
jante aluminium RUR (tome 5 p.62)

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes

- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu à roulement à billes

- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Pour sol rugueux




Avantages

- Roulage souple et silencieux
- Résistance à l'usure
- Très solide
- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée
- Evite le méplat si la roue est peu utilisée

Pivotante double blocage



ØD B F ØA



H L M ØT



ØK

Applications

- Sol rugueux
- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse

REMISES

| | | | |
|------|------|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | H | B | A | F | L | M | ØT | Cercle d'inter-férence ØK | Charge admissible (kg) | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------|-------|----|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | | | | | |
| RURP80/P | 80 | 110 | 40 | 12 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | 162 | 180 | 31,10 € |
| RURP100/P | 100 | 127 | 40 | 12 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | 184 | 220 | 34,16 € |
| RURP125/P | 125 | 155 | 40 | 15 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | 216 | 260 | 38,38 € |
| RURP150/P | 150 | 181 | 40 | 20 | 50 | 110x85 | 80x60 | 8 | 244 | 350 | 49,59 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | | | | |
| RURP80/PDB | 80 | 110 | 40 | 12 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 180 | 35,76 € |
| RURP100/PDB | 100 | 127 | 40 | 12 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 220 | 39,07 € |
| RURP125/PDB | 125 | 155 | 40 | 15 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 260 | 43,74 € |
| RURP150/PDB | 150 | 181 | 40 | 20 | 50 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 350 | 54,75 € |
| Fixe | | | | | | | | | | | |
| RURP80/F | 80 | 110 | 40 | 12 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 180 | 27,46 € |
| RURP100/F | 100 | 127 | 40 | 12 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 220 | 30,33 € |
| RURP125/F | 125 | 155 | 40 | 15 | 41 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 260 | 35,01 € |
| RURP150/F | 150 | 181 | 40 | 20 | 50 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 350 | 48,92 € |

Dimensions en mm

Roulette ultra-roulante à trou central

RURT

Charge jusqu'à 350kg

Pour sol rugueux

- **Roulette semi-industrielle jusqu'à 350kg**

- Matières :

Roulette : tôle d'acier zingué
 Roue à bandage polyuréthane 85 Shore
 jante aluminium RUR (tome 5 p.59)

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes

- Roulettes pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- **Moyeu à roulement à billes**

- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Pivotante




Avantages

- Roulage souple et silencieux
- Résistance à l'usure
- Très solide
- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée
- Evite le méplat si la roue est peu utilisée

Applications

- Sol rugueux
- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | H | B | A | F | E | Cercle d'interférence ØK | Charge admissible (kg) | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | | | |
| RURT80/P | 80 | 106 | 40 | 12 | 41 | 12 | 162 | 180 | 30,18 € |
| RURT100/P | 100 | 126 | 40 | 12 | 41 | 12 | 184 | 220 | 32,89 € |
| RURT125/P | 125 | 153 | 40 | 15 | 41 | 12 | 216 | 260 | 37,38 € |
| RURT150/P | 150 | 180 | 40 | 20 | 50 | 12 | 244 | 350 | 37,38 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | | |
| RURT80/PDB | 80 | 106 | 40 | 12 | 41 | 12 | 290 | 180 | 36,10 € |
| RURT100/PDB | 100 | 126 | 40 | 12 | 41 | 12 | 290 | 220 | 39,15 € |
| RURT125/PDB | 125 | 153 | 40 | 15 | 41 | 12 | 290 | 260 | 43,58 € |
| RURT150/PDB | 150 | 180 | 40 | 20 | 50 | 12 | 290 | 350 | 58,08 € |

Dimensions en mm



Roue hautes températures

Charge jusqu'à 200kg

RHT

- Roue en résine phénolique
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : -30°C à +280°C

Avantages

- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures



ØD



B



C



ØA

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 15+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | C | ØA | Charge admissible (kg) | Prix Uni. |
|--------------|-----|----|----|----|---------------------------|-----------|
| | | | | | | 1 à 4 |
| RHT80-35/ML | 80 | 35 | 40 | 12 | 125 | 19,39 € |
| RHT100-35/ML | 100 | 35 | 40 | 12 | 150 | 19,62 € |
| RHT125-40/ML | 125 | 40 | 48 | 15 | 200 | 71,40 € |

Dimensions en mm

Roulette hautes températures à platine

RHT_{PLSS}

Charge jusqu'à 200kg

- Roulette industrielle hautes températures

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale.
- Moyeu lisse

- Matières :

Chape tôle inox 304

Roue en polyamide

RHT (tome 5 p.65)

- T° d'utilisation : -30°C à +280°C



Fixe



Pivotante



Pivotante double blocage

Avantages

- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 15+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | H | L | M | ØT | ØK | Cercle Charge d'interférence admissible (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------------------------|-----|----|-----|--------|-------|------|-----|----------------------------------------------|-----------------|
| Fixe | | | | | | | | | |
| RHT80/PL/F/SS | 80 | 35 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 125 | 37,11 € |
| RHT100/PL/F/SS | 100 | 35 | 126 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 150 | 37,82 € |
| RHT125/PL/F/SS | 125 | 40 | 153 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 200 | 86,29 € |
| Pivotante | | | | | | | | | |
| RHT80/PL/P/SS | 80 | 35 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 173 | 125 | 46,27 € |
| RHT100/PL/P/SS | 100 | 35 | 126 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 193 | 150 | 47,58 € |
| RHT125/PL/P/SS | 125 | 40 | 153 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 221 | 200 | 96,78 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | | |
| RHT80/PL/PDB/SS | 80 | 35 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 125 | 55,98 € |
| RHT100/PL/PDB/SS | 100 | 35 | 126 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 150 | 57,30 € |
| RHT125/PL/PDB/SS | 125 | 40 | 153 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 200 | 106,49 € |

Dimensions en mm



Roulette hautes températures à trou central

Charge jusqu'à 200kg

RHT_{TCSS}

- Roulette industrielle hautes températures

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale.
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle inox 304
Roue en polyamide
- RHT (tome 5 p.65)**
- T° d'utilisation : -30°C à +280°C

Avantages

- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures



ØD



B



H



ØE



ØK



Pivotante



Double blocage

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 15+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | B | H | ØE | ØK | Cercle d'interférence | Charge admissible (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Pivotante | | | | | | | | |
| RHT80/TC/P/SS | 80 | 35 | 105 | 12 | 173 | | 125 | 46,27 € |
| RHT100/TC/P/SS | 100 | 35 | 126 | 12 | 193 | | 150 | 47,58 € |
| RHT125/TC/P/SS | 125 | 40 | 153 | 12 | 221 | | 200 | 96,78 € |
| Pivotante double blocage | | | | | | | | |
| RHT80/TC/PDB/SS | 80 | 35 | 105 | 12 | 173 | | 125 | 55,98 € |
| RHT100/TC/PDB/SS | 100 | 35 | 126 | 12 | 193 | | 150 | 57,30 € |
| RHT125/TC/PDB/SS | 125 | 40 | 153 | 12 | 221 | | 200 | 106,49 € |

Dimensions en mm

Tige support de roulette

New

TSRTC

Pour roulette à trou central

- Tige filetée pour roulette à trou central

- Matières :

Tige filetée : Inox 304

Rondelle de protection : Inox 304

Montage

- Passer le filetage $\varnothing F$ à travers le trou central de la platine de la roulette, et fixer avec une rondelle et un écrou M12 indesserrable (non-fournis)
- En cas de besoin, la longueur A peut être raccourcie par vos soins
- La protection de la roulette peut être renforcée avec la rondelle de protection inox TSR-ROND


Accessoires

- Roulettes à trou central RPC/TC


Tome 5 (p. 53), RBN/TC 5 (p. 61),

RHT/TC 5 (p. 67) et RURT 5 (p. 64)

Exemple de montage avec la rondelle



TSR-ROND



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | ØD | ØF | A | B | H | A/F | ØD1 | Prix Uni. 1 à 9 |
|-------------------------------|---------|----------|----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| Tige | | | | | | | | |
| TSR16-150/TC/SS | M16x2 | M12x1,75 | 37 | 150 | 171 | 13 | - | 18,70 € |
| TSR16-200/TC/SS | M16x2 | M12x1,75 | 37 | 200 | 221 | 13 | - | 22,21 € |
| TSR20-150/TC/SS | M20x2,5 | M12x1,75 | 37 | 150 | 172 | 17 | - | 24,73 € |
| TSR20-200/TC/SS | M20x2,5 | M12x1,75 | 37 | 200 | 222 | 17 | - | 30,30 € |
| TSR24-150/TC/SS | M24x3 | M12x1,75 | 37 | 150 | 172 | 20 | - | 32,31 € |
| TSR24-200/TC/SS | M24x3 | M12x1,75 | 37 | 200 | 222 | 20 | - | 39,88 € |
| Rondelle de protection | | | | | | | | |
| TSR-ROND12-60/SS | - | - | - | - | - | - | 60 | 14,85 € |
| TSR-ROND12-80/SS | - | - | - | - | - | - | 80 | 19,79 € |

Dimensions en mm

Roulette escamotable pour profilé aluminium

Charge jusqu'à 200kg

RESC

- Roue escamotable avec pied, permettant de passer d'une position roulante à une position fixe très facilement.

- Matières :




Bande de roulement PU noir
Corps de roue PA gris sim. RAL7001
Platine en fonte d'aluminium
Support de roue en acier

Avantages

- Permet le passage de la roue en position fixe sans effort grâce à une démultiplication du bras de levier.
- Position sur pied plus stable qu'une roulette avec frein.
- Evite la déformation de la bande de roulement sous charge prolongée.
- Montage possible avec plusieurs combinaisons de profilé alu

Accessoires

- Compatible avec profilé largeur 45mm PRF4545 et largeur 90mm PRF4590 (tome 5 p.299)
- Compatible avec profilés largeurs, 40mm, 80mm et 90mm
- Vis CHC8-40/SS/B (tome 1 p.559)
- Écrou PRF-ECL-M8 (tome 5 p.315)



Exemples d'application

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | E | H | L1 | L2 | Charge max (N) | Masse (kg) | Prix uni. 1 à 9 |
|-------------|-----|------|-----|-----|-----|----------------|------------|-----------------|
| RESC80-125 | 80 | 25,3 | 125 | 117 | 153 | 1500 | 1,64 | 192,56 € |
| RESC100-145 | 100 | 25,3 | 145 | 117 | 153 | 2000 | 1,94 | 195,13 € |

Dimensions en mm

Roulette d'immobilisation à trou central

RIM

Charge jusqu'à 1000kg



- Combinaison d'une roulette pivotante et d'un patin d'immobilisation réglable
- Supporte et permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner de manière stable.
- La mise en place se fait en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou.
- La roue ne repose plus sur le sol et l'appareil peut être mis à niveau sur les patins malgré les irrégularités du sol.
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Matières

- Dispositif de commande du patin par écrou central à croisillon en polyamide
- Patin en caoutchouc antidérapant permettant l'absorption des vibrations et bruits
- Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Fixation par platine à trou central taraudé, livrée avec tige filetée et écrou.
- Roue en polyamide noir Shore D70



Écrou de réglage



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 14+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØA | B | H1 | H2 | ØT | Cercle d'interférence ØK | Charge (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|----------------|----|----|-----|-----|-----|--------------------------|-------------|-----------------|
| RIM42-60/TCE | 42 | 20 | 71 | 81 | M8 | 84 | 60 | 43,46 € |
| RIM50-280/TCE | 50 | 25 | 82 | 92 | M12 | 101 | 280 | 69,03 € |
| RIM63-550/TCE | 63 | 28 | 103 | 118 | M12 | 125 | 550 | 93,81 € |
| RIM75-800/TCE | 75 | 30 | 120 | 132 | M16 | 142 | 800 | 126,19 € |
| RIM75-1000/TCE | 75 | 30 | 120 | 132 | M16 | 142 | 1000 | 123,65 € |

Dimensions en mm

Roulette d'immobilisation à platine

Charge jusqu'à 1000kg

RIM



- Combinaison d'une roulette pivotante et d'un patin d'immobilisation réglable ou lourd
- Supporte et permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner de manière stable.
- La mise en place se fait en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou
- La roue ne repose plus sur le sol et l'appareil peut être mis à niveau sur les patins malgré les irrégularités du sol.
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C.



Écrou de réglage

Matières

- Dispositif de commande du patin par écrou central à croisillon en polyamide
- Patin en caoutchouc antidérapant permettant l'absorption des vibrations et bruits.
- Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Fixation par platine carrée
- Roue en polyamide noir Shore D70



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 14+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØA | B | H1 | H2 | L | M | ØT | ØK | Charge (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------------|-----------------|
| RIM42-60/PLE | 42 | 20 | 71 | 81 | 55x55 | 42x42 | 6,5 | 84 | 60 | 43,46 € |
| RIM50-280/PLE | 50 | 25 | 82 | 92 | 73x73 | 58x58 | 7 | 101 | 280 | 69,03 € |
| RIM63-550/PLE | 63 | 28 | 103 | 118 | 90x90 | 70x70 | 9 | 125 | 550 | 93,81 € |
| RIM75-800/PLE | 75 | 30 | 120 | 132 | 95x95 | 70x70 | 11 | 142 | 800 | 126,19 € |
| RIM75-1000/PLE | 75 | 30 | 120 | 132 | 95x95 | 70x70 | 11 | 142 | 1000 | 123,65 € |

Dimensions en mm