



- Pour guidage linéaire
- Palier ouvert pour douille ouverte
- Livré sans douille
- Matière : aluminium

Options

- N'oubliez pas la douille voir **KB-OP, TK-OP**

Avantages

- Idéal pour une utilisation sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix -6%	-12%	Sur demande	

Références	Pour arbre Ød	ØD	H	C	A	A1 +/-0,15
S2O12	12	22	28,0	20	52	42
S2O16	16	26	33,5	22	56	46
S2O20	20	32	42,0	28	70	58
S2O25	25	40	51,0	40	80	68
S2O30	30	47	60,0	48	88	76
S2O40	40	62	77,0	56	108	94
S2O50	50	75	93,0	72	135	116

Références	C1	H1 +/-0,015	H2	W	A2	ØM	Prix Uni. 1 à 4
S2O12	10	18	6	7,0	30	5,3	Sur demande
S2O16	11	22	7	9,4	34	5,3	43,11 €
S2O20	14	25	8	10,0	40	6,4	45,05 €
S2O25	20	30	10	12,5	50	6,4	58,91 €
S2O30	24	35	10	12,5	58	6,4	79,92 €
S2O40	28	45	12	16,8	74	8,4	100,86 €
S2O50	36	50	12	21,0	96	10,5	141,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PGMT
Poignée de manutention à fixation avant, Acier



GLB
Petit volant à 6 lobes taraudé traversant, Technopolymère - Laiton



EPE
Ecrus papillon étroit Hygienic Design®, Étroit



ES
Bipode simple, Plastique



CHA_GC_9SS
Paumelle à ailettes à souder, A souder



BL15
Renvoi d'angle, de 1,10 à 6 Nm



SPIT
Pied non rotulé, Avec point d'ancrage



TMR
Tendeur fixe rigide, Manuel



SH2
Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



AHx
Arbre hexagonal, Arbre hexagonal



WW16
Chariot Drylin® W, Chariot




CHMR30
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 28 Nm

Produits complémentaires



KB_OP
Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



FTSN
Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



NSO
Palier standard pour douille à billes ouverte, Ouvert long



TK_UUOP
Douille à billes auto-alignante Topball, Auto-alignante, Topball