


- Serrure avec indexation de la came dans les 3 positions

- Matières :

Inox 304

Finition : brut



Serrure et clef



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	A	B	C	W	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SERB80-19/SS	80	19	8	90°	20	✓	18,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Clef universelle pour batteuse

Pour serrure SERB80-19/SS

SERB

- Matière :

Fonte



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	A	B	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SERB-CLE	90	63,5	58	✓	5,29 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Verrou 1/4 de tour pour agroalimentaire

SER69K

Inox




- Verrou quart de tour inox étanche IP69K
- Verrou hygiénique
- Matières :
Inox 304
Joint O ring silicone bleu

Avantages

- Idéal pour les applications agroalimentaires
- Pas de zone de rétention d'eau
- Evite les développements bactériologiques

Accessoires

- Voir clé SER69K-CLE (tome 5 p.205)



Pré-trou de montage

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	H	Prix Uni. 1 à 5
Empreinte triangle		
SER69K-18/T	18	61,86 €
SER69K-20/T	20	61,86 €
SER69K-22/T	22	61,86 €
SER69K-24/T	24	61,86 €
SER69K-26/T	26	61,86 €
SER69K-28/T	28	61,86 €
Empreinte arrondie		
SER69K-18/R	18	61,86 €
SER69K-20/R	20	61,86 €
SER69K-22/R	22	61,86 €
SER69K-24/R	24	61,86 €
SER69K-26/R	26	61,86 €
SER69K-28/R	28	61,86 €

Dimensions en mm

Verrou 1/4 de tour pour agroalimentaire



Clé

SER69K

- Clé pour verrou quart de tour inox SER69K
- 2 modèles :
Clé-T en plastique avec empreinte triangle
Clé-R en plastique et insert inox, avec empreinte arrondie

Avantages

- Idéal pour les applications agroalimentaires



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Empreinte	Matière	Prix Uni. 1 à 5
SER69K-CLE/T	Triangle	Plastique	2,99 €
SER69K-CLE/R	Arrondie	Plastique, insert inox	7,58 €

Dimensions en mm