

Serrure batteuse

Avec carré 8x8


SERB

- Serrure avec indexation de la came dans les 3 positions

- Matières :

Inox 304

Finition : brut



Serrure et clef



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Référence	A	B	C	W	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
SERB80-19/SS	80	19	8	90°	20	20,01 €


Clef universelle pour batteuse

Pour serrure SERB80-19/SS

SERB

- Matière :

Fonte



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Référence	A	B	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
SERB-CLE	90	63,5	58	2,98 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 195

Nos autres produits



LQT
Loqueteau
mécanique,
Fermeture rapide



GPLss
Gouillon, inox



PWDL_PWGDL05
Vis sans fin de
précision, Peek



DOMI80
DOMILINE -
Accessoires, Kit de
fixation



RTE
Rotex®, élastique,
fonte



SH0
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



HK
Glissière linéaire à
rouleaux, Serrage
manuel LRX



PTA80
Pied tôle à rotule, Ø
80



DB
Engrenage conique -
Acier 60C40, 2:1



AT10courroie
Courroie fermée,
AT10 Polyuréthane
armature acier



BPTR
Bouchon pour tube,
Simple



T39_T49
Ressort de traction,
au mètre

Produits complémentaires



SERB
Loquet, Clef
universelle pour
serrure batteuse



SER69K
Verrou quart de tour
pour agroalimentaire,
Inox