



- Pour arbre de guidage linéaire
- Support d'extrémité applique
- Matière :
Aluminium
- Jeu réglable
- Trous de fixation suivant
DIN 912-8.8



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ød	A	B	ØD	A1	Ød1	B1	SW	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
SFWR-12	12	40	20	23,5	30 ^{+0,12}	5,5	12	M3	0,05	✓	50,59 €
SFWR-16	16	50	20	27,5	35 ^{+0,12}	5,5	12	M3	0,08	✓	57,54 €
SFWR-20	20	50	23	33,5	38 ^{+0,15}	6,6	14	M4	0,10	✓	64,49 €
SFWR-25	25	60	25	42,0	42 ^{+0,15}	6,6	16	M5	0,15	✓	73,44 €
SFWR-30	30	70	30	49,5	54 ^{+0,25}	9,0	19	M6	0,24	✓	94,28 €
SFWR-40	40	100	40	65,0	68 ^{+0,25}	11,0	26	M8	0,66	✓	114,14 €
SFWR-50	50	100	50	75,0	75 ^{+0,25}	11,0	36	M8	0,82	-	154,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



TIFss

Bout fileté DIN976A,
Inox



RTTss

Frette de serrage non
autocentrante, Couple
moyen/élevé




PRF_SDD

Support de détecteur
Ø12, Ø12



RT61ss

Frette de serrage
autocentrante, Couple
moyen/bas



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



EPRC

Vis à pas rapide,
Ecroû cylindrique -
jusqu'à 40mm de
course




HAR9

Rondelle pivotante
DIN6371, DIN 6371



PRF-SCREEN-5

Support d'écran,
Support 5 axes



M0

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



MRAeco

Maillon à visser
économique, Acier



SHA_PTR

Volant plein à poignée
tournante rabattable,
Polyamide



RAGFLOW

Rampe à galets
Floway2®, Rampe à
galets

Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé




ZB

Arbre pour guidage
linéaire, Inox trempé



ZA

Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé



AWMP

Arbre aluminium pour
guidage linéaire,
Aluminium