


- Pour arbre de guidage linéaire
- Support d'extrémité applique
- Matière :
Aluminium
- Jeu réglable
- Trous de fixation suivant
DIN 912-8.8



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ød	A	B	ØD	A1	Ød1	B1	SW	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
SFWR-12	12	40	20	23,5	30 ^{+0,12}	5,5	12	M3	0,05	✓	50,59 €
SFWR-16	16	50	20	27,5	35 ^{+0,12}	5,5	12	M3	0,08	✓	57,54 €
SFWR-20	20	50	23	33,5	38 ^{+0,15}	6,6	14	M4	0,10	✓	64,49 €
SFWR-25	25	60	25	42,0	42 ^{+0,15}	6,6	16	M5	0,15	✓	73,44 €
SFWR-30	30	70	30	49,5	54 ^{+0,25}	9,0	19	M6	0,24	✓	94,28 €
SFWR-40	40	100	40	65,0	68 ^{+0,25}	11,0	26	M8	0,66	✓	114,14 €
SFWR-50	50	100	50	75,0	75 ^{+0,25}	11,0	36	M8	0,82	-	154,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BOXdhx

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible DIN ...



DER80

Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,55 à 0,75kW



VTLF

Petit volant femelle à 3 lobes, Polyamide - Laiton



ESCON

Variateur de vitesse 5A, 5 A




DIV_SS

Doigt d'indexage verrouillable inox, Verrouillable inox



SCR

Insert pour ventouse, Adaptateur pour insert




M1

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



PFM

Pied fixe tôle emboutie, Tôle emboutie



EZY

Butée élastique cylindrique, Acier



SSE

Rotule lisse inox, Inox / PTFE



CHB

Bras de réaction, Bras de réaction pour réducteurs CHB



RAM30

Réducteur manuel, Renvoi d'angle

Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage linéaire, Inox trempé



ZA

Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé



AWMP

Arbre aluminium pour guidage linéaire, Aluminium