
Elingue sangle à 2 boucles


New


SGL1 Gamme violet CMU 1000kg

- ***Elément de levage***
- *Sangles polyester haute qualité suivant norme Européenne UNI EN 1492-1*
- *Sangle plate*
- *Largeur 30mm*
- *CMU : charge maximale d'utilisation*











REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Fmax (kg)	Longueur L	W	E	L1	W2	Prix Uni. 1 à 3
SGL1-1000	1000	1000	30	7	200	15	
SGL1-1500	1000	1500	30	7	200	15	
SGL1-2000	1000	2000	30	7	200	15	
SGL1-2500	1000	2500	30	7	200	15	
SGL1-3000	1000	3000	30	7	200	15	
SGL1-4000	1000	4000	30	7	200	15	


Dimensions en mm

New


Elingue sangle à 2 boucles


Gamme vert CMU 2000kg — SGL2

- ***Elément de levage***
- *Sangles polyester haute qualité suivant norme Européenne UNI EN 1492-1*
- *Sangle plate*
- *Largeur 60mm*
- *CMU : charge maximale d'utilisation*











REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Fmax (kg)	Longueur L	W	E	L1	W2	Prix Uni. 1 à 3
SGL2-1000	2000	1000	60	7	300	30	
SGL2-1500	2000	1500	60	7	300	30	
SGL2-2000	2000	2000	60	7	300	30	
SGL2-2500	2000	2500	60	7	300	30	
SGL2-3000	2000	3000	60	7	300	30	
SGL2-4000	2000	4000	60	7	300	30	
SGL2-5000	2000	5000	60	7	300	30	
SGL2-6000	2000	6000	60	7	300	30	
SGL2-8000	2000	8000	60	7	300	30	
SGL2-10000	2000	10000	60	7	300	30	
SGL2-12000	2000	12000	60	7	300	30	


Dimensions en mm

Elingue sangle à 2 boucles


New

SGL3 Gamme jaune CMU 3000kg

- ***Elément de levage***
- *Sangles polyester haute qualité suivant norme Européenne UNI EN 1492-1*
- *Sangle plate*
- *Largeur 90mm*
- *CMU : charge maximale d'utilisation*







0°	0°	≤6°	0° à 45°	45° à 60°
F	F x 0,8	F x 2	F x 1,4	F

0° à 45°	0° à 45°	45° à 60°	45° à 60°
F x 1,4	F x 1,12	F	F x 0,8

REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Fmax (kg)	Longueur L	W	E	L1	W2	Prix Uni. 1 à 3
SGL3-1000	3000	1000	90	7	350	30	
SGL3-2000	3000	2000	90	7	350	30	
SGL3-3000	3000	3000	90	7	350	30	
SGL3-4000	3000	4000	90	7	350	30	
SGL3-5000	3000	5000	90	7	350	30	
SGL3-6000	3000	6000	90	7	350	30	
SGL3-8000	3000	8000	90	7	350	30	
SGL3-10000	3000	10000	90	7	350	30	
SGL3-12000	3000	12000	90	7	350	30	


Dimensions en mm

New


Elingue sangle à 2 boucles


Gamme gris CMU 4000kg — SGL4

- ***Elément de levage***
- *Sangles polyester haute qualité suivant norme Européenne UNI EN 1492-1*
- *Sangle plate*
- *Largeur 120mm*
- *CMU : charge maximale d'utilisation*











REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Fmax (kg)	Longueur L	W	E	L1	W2	Prix Uni. 1 à 3
SGL4-1000	4000	1000	120	7	425	40	
SGL4-1500	4000	1500	120	7	425	40	
SGL4-2000	4000	2000	120	7	425	40	
SGL4-2500	4000	2500	120	7	425	40	
SGL4-3000	4000	3000	120	7	425	40	
SGL4-4000	4000	4000	120	7	425	40	
SGL4-5000	4000	5000	120	7	425	40	
SGL4-6000	4000	6000	120	7	425	40	
SGL4-8000	4000	8000	120	7	425	40	
SGL4-10000	4000	10000	120	7	425	40	
SGL4-12000	4000	12000	120	7	425	40	


Dimensions en mm

Elingue sangle à 2 boucles


New


SGL5 Gamme rouge CMU 5000kg

- ***Elément de levage***
- *Sangles polyester haute qualité suivant norme Européenne UNI EN 1492-1*
- *Sangle plate*
- *Largeur 150mm*
- *CMU : charge maximale d'utilisation*












REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Fmax (kg)	Longueur L	W	E	L1	W2	Prix Uni. 1 à 3
SGL5-1000	5000	1000	150	7	500	50	
SGL5-1500	5000	1500	150	7	500	50	
SGL5-2000	5000	2000	150	7	500	50	
SGL5-2500	5000	2500	150	7	500	50	
SGL5-3000	5000	3000	150	7	500	50	
SGL5-4000	5000	4000	150	7	500	50	

Dimensions en mm

Nos autres produits




TC1rp

Tendeur de chaînes automatique, Avec patin 180°



UTKpwc

Chariot à 3 roues Utilitrack®, Roue en V à bandage polymère



EPRF

Vis à pas rapide, Ecrou à collerette - jusqu'à 40mm de course



UGAC_UGET

Guidage de vérin en kit, Accouplement pour tige de vérin filetée



PTA80ssEB

Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N



MAX22

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,07 à 0,2Nm




MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



WINGbr

Vis à oreilles pour serrage manuel DIN316, Laiton DIN 316



MFBC

Accouplement soufflet, Aluminium et Bronze - avec



AT5M_AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane



TCLar__

Tendeur de chaînes automatique, Avec patin large



SA_SAKH

Palier pour douille à billes compacte, Fermé charge légère

Produits complémentaires



ADL

Anneau de levage haute résistance, haute résistance



ADL

Anneau de levage haute résistance, haute résistance



CRLHR

Crochet à linguet à oeil haute résistance, resistance



MTTHR

Maille de tête triple haute résistance, haute résistance