


Module 0,4

Acier

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



Indication de couple et de puissance

| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton |
| Nm | 0,28 | 1,12 | 0,14 |
| kW | 0,03 | 0,12 | 0,01 |

REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|---------------------------|----|-----|-----|
| Rem. | Prix -12%-25% Sur demande | | | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|---|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| | | | | | | SH | PSH |
| SH0.4-25 | 25 | 10,50 | 11,30 | 8,00 | 3 | 26,09 € | |
| SH0.4-30 | 30 | 12,60 | 13,40 | 8,00 | 3 | 26,40 € | |
| SH0.4-35 | 35 | 14,70 | 15,50 | 8,00 | 3 | 27,07 € | |
| SH0.4-40 | 40 | 16,80 | 17,60 | 12,00 | 4 | 27,73 € | |
| SH0.4-45 | 45 | 18,90 | 19,70 | 12,00 | 4 | 28,74 € | |
| SH0.4-50 | 50 | 21,00 | 21,80 | 12,00 | 4 | 29,61 € | |
| SH0.4-55 | 55 | 23,10 | 23,90 | 12,00 | 4 | 30,46 € | |
| SH0.4-60 | 60 | 25,20 | 26,00 | 12,00 | 4 | 31,80 € | |
| SH0.4-65 | 65 | 27,30 | 28,10 | 12,00 | 4 | 33,35 € | |
| SH0.4-70 | 70 | 29,40 | 30,20 | 12,00 | 4 | 33,80 € | |
| SH0.4-75 | 75 | 31,50 | 32,30 | 12,00 | 4 | 34,23 € | |
| SH0.4-80 | 80 | 33,60 | 34,40 | 12,00 | 5 | 34,82 € | |
| SH0.4-86 | 86 | 36,12 | 36,92 | 12,00 | 5 | 36,09 € | |
| SH0.4-90 | 90 | 37,80 | 38,60 | 12,00 | 5 | 37,43 € | |
| SH0.4-100 | 100 | 42,00 | 42,80 | 12,00 | 5 | 38,81 € | |
| SH0.4-120 | 120 | 50,40 | 51,20 | 12,00 | 5 | 39,33 € | |
| SH0.4-140 | 140 | 58,80 | 59,60 | 12,00 | 5 | 42,82 € | |
| SH0.4-150 | 150 | 63,00 | 63,80 | 12,00 | 5 | 44,15 € | |
| SH0.4-180 | 180 | 75,60 | 76,40 | 15,00 | 6 | 62,26 € | |
| SH0.4-200 | 200 | 84,00 | 84,80 | 15,00 | 8 | 69,93 € | |
| SH0.4-220 | 220 | 92,40 | 93,20 | 15,00 | 8 | sur demande | |
| SH0.4-250 | 250 | 105,00 | 105,80 | 20,00 | 10 | 91,50 € | |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | |
| SH0.4-330 | 330 | Dimensions : contactez-nous | | | | | |



Dimensions en mm

Sur demande

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton |
|----|-----------------------|------------------|--------|
| Nm | 0,53 | 2,09 | 0,26 |
| kW | 0,05 | 0,22 | 0,03 |

REMISES ACIER

| | | | | |
|------|---------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. | Prix -12%-25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|----|---------|-----------------|---------|
| ACIER | DELIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH0.5-20 | ZSH0.5-20 | 20 | 10,50 | 11,50 | 8,50 | 9 | 4 | 3 | 29,71 € | 14,83 € |
| SH0.5-25 | ZSH0.5-25 | 25 | 13,13 | 14,13 | 10,00 | 10 | 4 | 3 | 31,63 € | 15,77 € |
| SH0.5-30 | ZSH0.5-30 | 30 | 15,75 | 16,75 | 10,00 | 12 | 5 | 4 | 33,01 € | 16,55 € |
| SH0.5-35 | ZSH0.5-35 | 35 | 18,38 | 19,38 | 10,00 | 12 | 5 | 4 | 34,95 € | 17,49 € |
| SH0.5-40 | ZSH0.5-40 | 40 | 21,00 | 22,00 | 10,00 | 12 | 5 | 4 | 36,81 € | 17,74 € |
| SH0.5-45 | ZSH0.5-45 | 45 | 23,63 | 24,63 | 10,00 | 12 | 5 | 4 | 38,72 € | 18,79 € |
| SH0.5-50 | ZSH0.5-50 | 50 | 26,25 | 27,25 | 12,00 | 12 | 6 | 4 | 40,56 € | 19,72 € |
| SH0.5-55 | ZSH0.5-55 | 55 | 28,88 | 29,88 | 12,00 | 14 | 6 | 4 | 42,02 € | 20,67 € |
| SH0.5-60 | ZSH0.5-60 | 60 | 31,50 | 32,50 | 12,00 | 14 | 6 | 4 | 43,47 € | 23,51 € |
| SH0.5-65 | ZSH0.5-65 | 65 | 34,13 | 35,13 | 12,00 | 14 | 6 | 4 | 44,85 € | 24,21 € |
| SH0.5-70 | ZSH0.5-70 | 70 | 36,75 | 37,75 | 12,00 | 14 | 6 | 4 | 45,54 € | 24,49 € |
| SH0.5-75 | ZSH0.5-75 | 75 | 39,38 | 40,38 | 12,00 | 14 | 6 | 4 | 46,46 € | 25,07 € |
| SH0.5-80 | ZSH0.5-80 | 80 | 42,00 | 43,00 | 12,00 | 16 | 6 | 5 | 47,47 € | 25,49 € |
| SH0.5-86 | ZSH0.5-86 | 86 | 45,15 | 46,15 | 12,00 | 16 | 6 | 5 | 48,48 € | 29,63 € |
| SH0.5-90 | ZSH0.5-90 | 90 | 47,25 | 48,25 | 12,00 | 16 | 6 | 5 | 49,30 € | 30,06 € |
| SH0.5-100 | ZSH0.5-100 | 100 | 52,50 | 53,50 | 12,00 | 16 | 6 | 5 | 50,06 € | 30,66 € |
| SH0.5-120 | ZSH0.5-120 | 120 | 63,00 | 64,00 | 12,00 | 16 | 6 | 6 | 60,52 € | 31,01 € |
| SH0.5-140 | ZSH0.5-140 | 140 | 73,50 | 74,50 | 12,00 | 16 | 6 | 6 | 72,39 € | 31,31 € |
| SH0.5-150 | ZSH0.5-150 | 150 | 78,75 | 79,75 | 15,00 | 16 | 8 | 8 | 79,90 € | 31,34 € |
| SH0.5-180 | ZSH0.5-180 | 180 | 94,50 | 95,50 | 15,00 | 16 | 8 | 8 | 88,98 € | 45,73 € |
| SH0.5-200 | - | 200 | 105,00 | 106,00 | 20,00 | - | 10 | - | 97,15 € | - |
| SH0.5-220 | - | 220 | 115,50 | 116,50 | 20,00 | - | 10 | - | 105,96 € | - |
| SH0.5-250 | - | 250 | 131,25 | 132,25 | 25,00 | - | 12 | - | 116,58 € | - |

↓ ↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

SH0.5-264 ZSH0.5-264 264 Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm

Module 0,7



Acier ou Delrin **usiné**

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche

*cotes pour les engrenages en plastique (ZSH)



Indication de couple et de puissance

| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 20NCD2 | 20NCD2 | | |
| | Z10CNF18.09 | trempe | laiton | delrin |
| Nm | 1,73 | 6,83 | 0,86 | 0,4 |
| kW | 0,18 | 0,72 | 0,09 | - |

REMISES ACIER

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|----------------------------|----|-----|-----|
| Rem. | Prix -12% -25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
|------|-----------------------|----|-----|
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|----|---------|-----------------|---------|
| ACIER | DELTRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH0.7-15 | ZSH0.7-15 | 15 | 11,03 | 12,43 | 11,90 | 12,43 | 5 | 3 | 32,50 € | 16,27 € |
| SH0.7-20 | ZSH0.7-20 | 20 | 14,70 | 16,10 | 12,00 | 12,00 | 5 | 3 | 35,93 € | 17,94 € |
| SH0.7-22 | ZSH0.7-22 | 22 | 16,17 | 17,57 | 12,00 | 12,00 | 5 | 3 | 36,61 € | 18,38 € |
| SH0.7-25 | ZSH0.7-25 | 25 | 18,38 | 19,78 | 12,00 | 14,00 | 5 | 4 | 37,75 € | 18,93 € |
| SH0.7-30 | ZSH0.7-30 | 30 | 22,05 | 23,45 | 12,00 | 14,00 | 5 | 4 | 39,15 € | 19,57 € |
| SH0.7-34 | ZSH0.7-34 | 34 | 24,99 | 26,39 | 16,00 | 14,00 | 6 | 4 | 39,65 € | 19,89 € |
| SH0.7-35 | ZSH0.7-35 | 35 | 25,73 | 27,13 | 16,00 | 14,00 | 6 | 4 | 39,74 € | 19,89 € |
| SH0.7-40 | ZSH0.7-40 | 40 | 29,40 | 30,80 | 16,00 | 16,00 | 6 | 5 | 40,16 € | 22,16 € |
| SH0.7-45 | ZSH0.7-45 | 45 | 33,08 | 34,48 | 16,00 | 16,00 | 6 | 5 | 40,56 € | 22,41 € |
| SH0.7-50 | ZSH0.7-50 | 50 | 36,75 | 38,15 | 16,00 | 16,00 | 6 | 5 | 41,47 € | 22,96 € |
| SH0.7-51 | ZSH0.7-51 | 51 | 37,49 | 38,89 | 16,00 | 16,00 | 6 | 5 | 41,63 € | 22,96 € |
| SH0.7-55 | ZSH0.7-55 | 55 | 40,43 | 41,83 | 16,00 | 16,00 | 6 | 5 | 42,42 € | 26,64 € |
| SH0.7-60 | ZSH0.7-60 | 60 | 44,10 | 45,50 | 16,00 | 16,00 | 6 | 5 | 43,42 € | 27,25 € |
| SH0.7-70 | ZSH0.7-70 | 70 | 51,45 | 52,85 | 16,00 | 18,00 | 8 | 6 | 45,18 € | 34,05 € |
| SH0.7-75 | ZSH0.7-75 | 75 | 55,13 | 56,63 | 16,00 | 18,00 | 8 | 6 | 46,15 € | 34,92 € |
| SH0.7-80 | ZSH0.7-80 | 80 | 58,80 | 60,20 | 16,00 | 18,00 | 8 | 6 | 48,13 € | 41,23 € |
| SH0.7-90 | ZSH0.7-90 | 90 | 66,15 | 67,55 | 16,00 | 18,00 | 8 | 6 | 50,86 € | 43,57 € |
| SH0.7-100 | ZSH0.7-100 | 100 | 73,50 | 74,90 | 16,00 | 18,00 | 8 | 6 | 64,68 € | 55,45 € |
| SH0.7-120 | ZSH0.7-120 | 120 | 88,20 | 89,60 | 20,00 | 18,00 | 8 | 8 | 88,30 € | 80,20 € |
| SH0.7-140 | - | 140 | 102,63 | 104,30 | 20,00 | - | 10 | - | 100,62 € | - |
| SH0.7-150 | - | 150 | 110,25 | 111,65 | 25,00 | - | 10 | - | 109,13 € | - |
| SH0.7-175 | - | 175 | 128,63 | 130,03 | 30,00 | - | 15 | - | 125,77 € | - |

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SH0.7-188 ZSH0.7-188 188 Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm



Acier ou Delrin usiné

Module 0,8

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton | delrin |
| Nm | 2,25 | 8,92 | 1,13 | 0,5 |
| kW | 0,24 | 0,93 | 0,12 | - |

REMISES ACIER

| | | | | |
|------|----------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. | Prix -12% -25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. | Prix +22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|------------|-------|----------|-----------|----|-------|----|---------|------------------|
| ACIER | DELRLIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH ZSH |
| SH0.8-15 | ZSH0.8-15 | 15 | 12,60 | 14,20 | 12 | 14,20 | 5 | 3 | 32,50 € 16,27 € |
| SH0.8-16 | ZSH0.8-16 | 16 | 13,44 | 15,04 | 12 | 15,04 | 5 | 3 | 33,38 € 16,66 € |
| SH0.8-19 | ZSH0.8-19 | 19 | 15,96 | 17,56 | 12 | 14,00 | 5 | 4 | 35,48 € 17,74 € |
| SH0.8-20 | ZSH0.8-20 | 20 | 16,80 | 18,40 | 12 | 14,00 | 5 | 4 | 35,93 € 17,94 € |
| SH0.8-25 | ZSH0.8-25 | 25 | 21,00 | 22,60 | 12 | 14,00 | 5 | 4 | 37,75 € 18,93 € |
| SH0.8-28 | ZSH0.8-28 | 28 | 23,52 | 25,12 | 12 | 14,00 | 5 | 4 | 38,72 € 19,39 € |
| SH0.8-30 | ZSH0.8-30 | 30 | 25,20 | 26,80 | 16 | 16,00 | 6 | 5 | 39,15 € 19,57 € |
| SH0.8-35 | ZSH0.8-35 | 35 | 29,40 | 31,00 | 16 | 16,00 | 6 | 5 | 39,74 € 21,89 € |
| SH0.8-40 | ZSH0.8-40 | 40 | 33,60 | 35,20 | 16 | 16,00 | 6 | 5 | 40,16 € 22,16 € |
| SH0.8-45 | ZSH0.8-45 | 45 | 37,80 | 39,40 | 16 | 16,00 | 6 | 5 | 40,56 € 22,41 € |
| SH0.8-50 | ZSH0.8-50 | 50 | 42,00 | 43,60 | 16 | 16,00 | 6 | 5 | 41,19 € 25,82 € |
| SH0.8-55 | ZSH0.8-55 | 55 | 46,20 | 47,80 | 16 | 18,00 | 6 | 6 | 42,25 € 26,58 € |
| SH0.8-60 | ZSH0.8-60 | 60 | 50,40 | 52,00 | 16 | 18,00 | 8 | 6 | 42,94 € 32,46 € |
| SH0.8-66 | ZSH0.8-66 | 66 | 55,44 | 57,04 | 16 | 18,00 | 8 | 6 | 44,03 € 33,14 € |
| SH0.8-70 | ZSH0.8-70 | 70 | 58,80 | 60,40 | 16 | 18,00 | 8 | 6 | 44,41 € 38,02 € |
| SH0.8-75 | ZSH0.8-75 | 75 | 63,00 | 64,60 | 16 | 18,00 | 8 | 6 | 45,18 € 38,72 € |
| SH0.8-80 | ZSH0.8-80 | 80 | 67,20 | 68,80 | 16 | 18,00 | 8 | 6 | 47,47 € 40,63 € |
| SH0.8-90 | ZSH0.8-90 | 90 | 75,60 | 77,20 | 20 | 22,00 | 8 | 6 | 50,06 € 45,37 € |
| SH0.8-100 | ZSH0.8-100 | 100 | 84,00 | 85,60 | 20 | 22,00 | 8 | 8 | 55,68 € 50,59 € |
| SH0.8-120 | ZSH0.8-120 | 120 | 100,80 | 102,40 | 20 | 30,00 | 10 | 10 | 73,55 € 81,67 € |
| SH0.8-140 | ZSH0.8-140 | 140 | 117,60 | 119,20 | 20 | 30,00 | 10 | 10 | 96,35 € 102,36 € |
| SH0.8-150 | - | 150 | 126,00 | 127,60 | 30 | - | 12 | - | 111,38 € - |

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SH0.8-164 SH0.8-164 164 Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm



Module 1,0

Acier ou Delrin **usiné**

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton | delrin |
| Nm | 4,23 | 16,74 | 2,12 | 1,0 |
| kW | 0,44 | 1,75 | 0,22 | - |

REMISES ACIER

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|---------------------------|----|-----|-----|
| Rem. | Prix -12%-25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
|------|-----------------------|----|-----|
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|----------|-------|----------|-----------|----|-------|----|---------|-----------------|----------|
| ACIER | DELTRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH1-10 | - | 10 | 10,50 | 12,50 | 12 | - | 6 | - | 27,07 € | - |
| SH1-12 | ZSH1-12 | 12 | 12,60 | 14,60 | 12 | 14 | 6 | 4 | 27,07 € | 13,54 € |
| SH1-15 | ZSH1-15 | 15 | 15,75 | 17,75 | 12 | 15 | 6 | 6 | 28,56 € | 14,17 € |
| SH1-16 | ZSH1-16 | 16 | 16,80 | 18,80 | 15 | 15 | 8 | 6 | 29,03 € | 14,45 € |
| SH1-20 | ZSH1-20 | 20 | 21,00 | 23,00 | 15 | 15 | 8 | 6 | 31,63 € | 15,77 € |
| SH1-25 | ZSH1-25 | 25 | 26,25 | 28,25 | 15 | 18 | 8 | 6 | 33,86 € | 16,95 € |
| SH1-28 | ZSH1-28 | 28 | 29,40 | 31,40 | 15 | 18 | 8 | 6 | 36,70 € | 20,26 € |
| SH1-29 | ZSH1-29 | 29 | 30,45 | 32,45 | 15 | 18 | 8 | 6 | 37,65 € | 20,72 € |
| SH1-30 | ZSH1-30 | 30 | 31,50 | 33,50 | 20 | 18 | 8 | 6 | 38,36 € | 21,15 € |
| SH1-33 | ZSH1-33 | 33 | 34,65 | 36,65 | 20 | 18 | 8 | 6 | 39,74 € | 21,89 € |
| SH1-35 | ZSH1-35 | 35 | 36,75 | 38,75 | 20 | 18 | 8 | 6 | 40,56 € | 22,41 € |
| SH1-40 | ZSH1-40 | 40 | 42,00 | 44,00 | 20 | 18 | 8 | 6 | 43,84 € | 27,59 € |
| SH1-45 | ZSH1-45 | 45 | 47,25 | 49,25 | 20 | 18 | 8 | 6 | 44,67 € | 28,12 € |
| SH1-50 | ZSH1-50 | 50 | 52,50 | 54,50 | 30 | 22 | 10 | 8 | 49,74 € | 31,31 € |
| SH1-55 | ZSH1-55 | 55 | 57,75 | 59,75 | 30 | 22 | 10 | 8 | 53,39 € | 33,66 € |
| SH1-60 | ZSH1-60 | 60 | 63,00 | 65,00 | 30 | 22 | 10 | 8 | 56,38 € | 42,65 € |
| SH1-65 | ZSH1-65 | 65 | 68,25 | 70,25 | 30 | 22 | 10 | 8 | 62,42 € | 47,17 € |
| SH1-66 | ZSH1-66 | 66 | 69,30 | 71,30 | 30 | 22 | 10 | 8 | 63,73 € | 48,13 € |
| SH1-70 | ZSH1-70 | 70 | 73,50 | 75,50 | 30 | 22 | 10 | 8 | 66,80 € | 57,25 € |
| SH1-80 | ZSH1-80 | 80 | 84,00 | 86,00 | 30 | 26 | 10 | 8 | 75,55 € | 58,12 € |
| SH1-90 | ZSH1-90 | 90 | 94,50 | 96,50 | 30 | 26 | 10 | 8 | 80,71 € | 81,39 € |
| SH1-100 | ZSH1-100 | 100 | 105,00 | 107,00 | 30 | 26 | 10 | 10 | 90,52 € | 121,16 € |
| SH1-120 | ZSH1-120 | 120 | 126,00 | 128,00 | 40 | 30 | 12 | 12 | 128,19 € | 169,43 € |
| SH1-130 | - | 130 | 136,50 | 138,50 | 40 | - | 12 | - | 137,59 € | - |

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

| | | | | | | |
|---------|----------|-----|-----------------------------|--|--|--|
| - | ZSH1-380 | 380 | Dimensions : contactez-nous | | | |
| SH1-550 | - | 550 | Dimensions : contactez-nous | | | |

Dimensions en mm



Acier ou Delrin usiné

Module 1,25

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière :
 - Acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
| | 20NCD2 | 20NCD2 | | |
| | Z10CNF18.09 | trempe | laiton | delrin |
| Nm | 6,61 | 43,45 | 3,31 | 1,5 |
| kW | 0,69 | 4,55 | 0,34 | - |

REMISES ACIER

| | | | | |
|------|---------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. | Prix -12%-25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | | |
|------------|-------------|---|-----------------------------|-----------|----|-------|----|---------|-----------------|----------|--|
| ACIER | DELTRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH | |
| SH1.25-10 | - | 10 | 13,13 | 15,63 | 12 | - | 6 | - | 34,95 € | - | |
| SH1.25-15 | ZSH1.25-15 | 15 | 19,69 | 22,19 | 12 | 15 | 6 | 5 | 38,01 € | 19,09 € | |
| SH1.25-18 | ZSH1.25-18 | 18 | 23,63 | 26,13 | 15 | 16 | 8 | 6 | 41,35 € | 20,72 € | |
| SH1.25-20 | ZSH1.25-20 | 20 | 26,25 | 28,75 | 15 | 16 | 8 | 6 | 43,57 € | 21,79 € | |
| SH1.25-21 | ZSH1.25-21 | 21 | 27,56 | 30,06 | 15 | 18 | 8 | 6 | 44,13 € | 24,33 € | |
| SH1.25-25 | ZSH1.25-25 | 25 | 32,81 | 35,31 | 15 | 18 | 8 | 6 | 46,75 € | 25,74 € | |
| SH1.25-30 | ZSH1.25-30 | 30 | 39,38 | 41,88 | 25 | 18 | 8 | 6 | 53,58 € | 29,63 € | |
| SH1.25-35 | ZSH1.25-35 | 35 | 45,94 | 48,44 | 25 | 18 | 8 | 6 | 58,99 € | 37,06 € | |
| SH1.25-37 | ZSH1.25-37 | 37 | 45,56 | 51,06 | 25 | 18 | 8 | 6 | 60,29 € | 45,50 € | |
| SH1.25-40 | ZSH1.25-40 | 40 | 52,50 | 55,00 | 30 | 22 | 10 | 8 | 62,26 € | 47,09 € | |
| SH1.25-45 | ZSH1.25-45 | 45 | 59,06 | 61,56 | 30 | 22 | 10 | 8 | 63,59 € | 54,51 € | |
| SH1.25-50 | ZSH1.25-50 | 50 | 65,63 | 68,13 | 30 | 22 | 10 | 8 | 66,41 € | 56,88 € | |
| SH1.25-55 | ZSH1.25-55 | 55 | 72,19 | 74,69 | 30 | 26 | 10 | 10 | 69,25 € | 59,33 € | |
| SH1.25-60 | ZSH1.25-60 | 60 | 78,75 | 81,25 | 30 | 26 | 10 | 10 | 80,02 € | 72,61 € | |
| SH1.25-65 | ZSH1.25-65 | 65 | 85,31 | 87,81 | 30 | 26 | 10 | 10 | 84,88 € | 77,05 € | |
| SH1.25-70 | ZSH1.25-70 | 70 | 91,88 | 94,38 | 30 | 26 | 10 | 10 | 89,53 € | 90,31 € | |
| SH1.25-76 | ZSH1.25-76 | 76 | 99,75 | 102,25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 92,55 € | 102,58 € | |
| SH1.25-80 | ZSH1.25-80 | 80 | 105,00 | 107,50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 102,27 € | 113,62 € | |
| SH1.25-88 | ZSH1.25-88 | 88 | 115,50 | 118,00 | 30 | 30 | 10 | 10 | 113,27 € | 125,72 € | |
| SH1.25-90 | ZSH1.25-90 | 90 | 118,13 | 120,63 | 40 | 30 | 12 | 12 | 114,30 € | 138,60 € | |
| SH1.25-96 | ZSH1.25-96 | 96 | 126,00 | 128,50 | 30 | 30 | 10 | 12 | 131,42 € | 158,36 € | |
| SH1.25-100 | ZSH1.25-100 | 100 | 131,25 | 133,75 | 40 | 30 | 12 | 12 | 133,58 € | 181,82 € | |
| SH1.25-120 | - | 120 | 157,50 | 160,00 | 50 | - | 15 | - | 158,17 € | - | |
| SH1.25-130 | - | 130 | 170,63 | 173,13 | 50 | - | 15 | - | 176,30 € | - | |
| ↓ ↓ | | Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | | |
| SH1.25-135 | ZSH1.25-135 | 135 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | | |

Dimensions en mm



Module 1,5

Acier ou Delrin usiné

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | |
| | laiton | delrin | |
| Nm | 12,71 | 50,29 | 6,36 |
| kW | 1,34 | 5,27 | 0,66 |

REMISES ACIER

| | | | | |
|------|----------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. | Prix -12% -25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|------------|---|-----------------------------|-----------|----|-------|----|---------|-------------------|--|
| ACIER | DELTRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH ZSH | |
| SH1.5-10 | ZSH1.5-10 | 10 | 15,75 | 18,75 | 18 | 18 | 8 | 6 | 35,02 € 17,54 € | |
| SH1.5-15 | ZSH1.5-15 | 15 | 23,63 | 26,63 | 18 | 20 | 8 | 8 | 36,32 € 18,23 € | |
| SH1.5-16 | ZSH1.5-16 | 16 | 25,20 | 28,20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 37,21 € 18,58 € | |
| SH1.5-20 | ZSH1.5-20 | 20 | 31,50 | 34,50 | 20 | 25 | 10 | 8 | 42,90 € 23,70 € | |
| SH1.5-23 | ZSH1.5-23 | 23 | 36,23 | 39,23 | 20 | 25 | 10 | 8 | 44,58 € 26,51 € | |
| SH1.5-25 | ZSH1.5-25 | 25 | 39,38 | 42,38 | 25 | 25 | 12 | 8 | 47,47 € 29,85 € | |
| SH1.5-26 | ZSH1.5-26 | 26 | 40,95 | 43,95 | 25 | 25 | 12 | 8 | 49,71 € 31,63 € | |
| SH1.5-30 | ZSH1.5-30 | 30 | 47,25 | 50,25 | 25 | 25 | 12 | 8 | 55,27 € 34,68 € | |
| SH1.5-31 | ZSH1.5-31 | 31 | 48,83 | 51,83 | 25 | 28 | 12 | 10 | 56,00 € 35,32 € | |
| SH1.5-32 | ZSH1.5-32 | 32 | 50,40 | 53,40 | 25 | 28 | 12 | 10 | 57,19 € 36,07 € | |
| SH1.5-38 | ZSH1.5-38 | 38 | 59,85 | 62,85 | 30 | 28 | 15 | 10 | 64,54 € 49,62 € | |
| SH1.5-40 | ZSH1.5-40 | 40 | 63,00 | 66,00 | 40 | 30 | 15 | 12 | 67,51 € 51,06 € | |
| SH1.5-45 | ZSH1.5-45 | 45 | 70,88 | 73,88 | 40 | 30 | 15 | 12 | 68,90 € 52,06 € | |
| SH1.5-50 | ZSH1.5-50 | 50 | 78,75 | 81,75 | 40 | 30 | 15 | 12 | 82,40 € 70,64 € | |
| SH1.5-56 | ZSH1.5-56 | 56 | 88,20 | 91,20 | 40 | 30 | 15 | 12 | 89,23 € 81,07 € | |
| SH1.5-60 | ZSH1.5-60 | 60 | 94,50 | 97,50 | 40 | 30 | 15 | 12 | 91,50 € 92,26 € | |
| SH1.5-66 | ZSH1.5-66 | 66 | 103,95 | 106,95 | 40 | 40 | 15 | 12 | 100,29 € 101,24 € | |
| SH1.5-70 | ZSH1.5-70 | 70 | 110,25 | 113,25 | 40 | 40 | 15 | 12 | 106,28 € 107,35 € | |
| SH1.5-75 | ZSH1.5-75 | 75 | 118,13 | 121,13 | 40 | 40 | 15 | 12 | 119,60 € 140,06 € | |
| SH1.5-80 | ZSH1.5-80 | 80 | 126,00 | 129,00 | 40 | 40 | 15 | 12 | 130,91 € 155,00 € | |
| SH1.5-90 | ZSH1.5-90 | 90 | 141,75 | 144,75 | 40 | 40 | 15 | 12 | 150,75 € 206,70 € | |
| SH1.5-100 | ZSH1.5-100 | 100 | 157,50 | 160,50 | 40 | 50 | 15 | 15 | 181,59 € 265,47 € | |
| SH1.5-110 | - | 110 | 173,25 | 176,25 | 40 | - | 15 | - | 208,95 € - | |
| SH1.5-115 | - | 115 | 181,13 | 184,13 | 40 | - | 15 | - | 232,85 € - | |
| SH1.5-120 | - | 120 | 189,00 | 192,00 | 40 | - | 15 | - | 260,11 € - | |
| ↓ ↓ | | Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| - | ZSH1.5-250 | 250 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |
| SH1.5-280 | - | 280 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

Dimensions en mm



Acier ou Delrin usiné

Module 2,0

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



REMISES ACIER

| | | | | |
|------|----------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. | Prix -12% -25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Indication de couple et de puissance | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton delrin |
| Nm | 33,89 | 134,0 | 16,94 8,0 |
| kW | 3,56 | 14,0 | 1,78 - |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|----------|---|-----------------------------|-----------|----|-------|----|---------|-----------------|----------|
| ACIER | DELTRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH2-10 | ZSH2-10 | 10 | 21,00 | 25,00 | 25 | 24 | 12 | 10 | 45,54 € | 22,80 € |
| SH2-15 | ZSH2-15 | 15 | 31,50 | 35,50 | 25 | 25 | 15 | 12 | 53,71 € | 29,71 € |
| SH2-18 | ZSH2-18 | 18 | 37,80 | 41,80 | 30 | 30 | 15 | 12 | 59,13 € | 32,76 € |
| SH2-20 | ZSH2-20 | 20 | 42,00 | 46,00 | 30 | 30 | 15 | 12 | 61,86 € | 38,94 € |
| SH2-22 | ZSH2-22 | 22 | 46,20 | 50,20 | 35 | 30 | 15 | 12 | 64,68 € | 40,76 € |
| SH2-24 | ZSH2-24 | 24 | 50,40 | 54,40 | 35 | 30 | 15 | 12 | 67,51 € | 51,06 € |
| SH2-25 | ZSH2-25 | 25 | 52,50 | 56,50 | 35 | 30 | 15 | 12 | 71,19 € | 53,77 € |
| SH2-30 | ZSH2-30 | 30 | 63,00 | 67,00 | 40 | 30 | 20 | 12 | 81,28 € | 69,71 € |
| SH2-32 | ZSH2-32 | 32 | 67,20 | 71,20 | 40 | 30 | 20 | 12 | 88,30 € | 75,71 € |
| SH2-35 | ZSH2-35 | 35 | 73,50 | 77,50 | 50 | 30 | 20 | 12 | 97,58 € | 88,51 € |
| SH2-40 | ZSH2-40 | 40 | 84,00 | 88,00 | 50 | 35 | 20 | 12 | 111,48 € | 101,24 € |
| SH2-45 | ZSH2-45 | 45 | 94,50 | 98,50 | 50 | 35 | 20 | 15 | 120,03 € | 121,08 € |
| SH2-48 | ZSH2-48 | 48 | 100,80 | 104,80 | 50 | 35 | 20 | 15 | 129,24 € | 143,52 € |
| SH2-50 | ZSH2-50 | 50 | 105,00 | 109,00 | 50 | 35 | 20 | 15 | 138,27 € | 153,52 € |
| SH2-55 | ZSH2-55 | 55 | 115,50 | 119,50 | 50 | 35 | 20 | 15 | 161,99 € | 179,80 € |
| SH2-56 | ZSH2-56 | 56 | 117,60 | 121,60 | 50 | 35 | 20 | 15 | 165,44 € | 200,39 € |
| SH2-60 | ZSH2-60 | 60 | 126,00 | 130,00 | 50 | 35 | 20 | 15 | 176,18 € | 213,88 € |
| SH2-65 | ZSH2-65 | 65 | 136,50 | 140,50 | 50 | 40 | 20 | 15 | 193,61 € | 254,04 € |
| SH2-70 | ZSH2-70 | 70 | 147,00 | 151,00 | 50 | 40 | 20 | 15 | 204,89 € | 268,84 € |
| SH2-75 | ZSH2-75 | 75 | 157,50 | 161,50 | 50 | 50 | 20 | 15 | 253,49 € | 385,05 € |
| SH2-80 | - | 80 | 168,00 | 172,00 | 50 | - | 20 | - | 307,02 € | - |
| SH2-90 | - | 90 | 189,00 | 193,00 | 50 | - | 20 | - | 366,52 € | - |
| SH2-100 | - | 100 | 210,00 | 214,00 | 50 | - | 20 | - | 455,60 € | - |
| SH2-110 | - | 110 | 231,00 | 235,00 | 50 | - | 20 | - | 504,98 € | - |
| SH2-120 | - | 120 | 252,00 | 256,00 | 50 | - | 20 | - | 586,78 € | - |
| ↓ ↓ | | Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| - | ZSH2-190 | 190 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |
| SH2-280 | - | 280 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

Dimensions en mm



Module 2,5

Acier ou Delrin **usiné**

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton | delrin |
| Nm | 66,17 | 261,7 | 33,0 | 12,0 |
| kW | 6,94 | 27,4 | 3,5 | - |

REMISES ACIER

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|---------------------------|----|-----|-----|
| Rem. | Prix -12%-25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
|------|-----------------------|----|-----|
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|-----------|-------|----------|-----------|----|-------|----|---------|-----------------|------------|
| ACIER | DELRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH2.5-10 | ZSH2.5-10 | 10 | 26,25 | 31,25 | 30 | 30 | 12 | 10 | 62,71 € | 34,97 € |
| SH2.5-15 | ZSH2.5-15 | 15 | 39,38 | 44,38 | 30 | 30 | 15 | 12 | 71,29 € | 42,33 € |
| SH2.5-20 | ZSH2.5-20 | 20 | 52,50 | 57,50 | 40 | 30 | 20 | 12 | 84,90 € | 64,21 € |
| SH2.5-22 | ZSH2.5-22 | 22 | 57,75 | 62,75 | 40 | 30 | 20 | 12 | 90,06 € | 77,12 € |
| SH2.5-25 | ZSH2.5-25 | 25 | 65,63 | 70,63 | 40 | 30 | 20 | 12 | 100,18 € | 85,87 € |
| SH2.5-26 | ZSH2.5-26 | 26 | 68,25 | 73,25 | 45 | 30 | 20 | 12 | 105,27 € | 90,26 € |
| SH2.5-30 | ZSH2.5-30 | 30 | 78,75 | 83,75 | 45 | 45 | 20 | 15 | 117,84 € | 107,06 € |
| SH2.5-35 | ZSH2.5-35 | 35 | 91,88 | 96,88 | 45 | 45 | 20 | 15 | 132,43 € | 133,68 € |
| SH2.5-36 | ZSH2.5-36 | 36 | 94,50 | 99,50 | 45 | 45 | 20 | 17 | 139,59 € | 140,79 € |
| SH2.5-40 | ZSH2.5-40 | 40 | 105,00 | 110,00 | 50 | 45 | 20 | 17 | 151,29 € | 152,63 € |
| SH2.5-45 | ZSH2.5-45 | 45 | 118,13 | 123,13 | 50 | 45 | 20 | 17 | 162,93 € | 180,77 € |
| SH2.5-46 | ZSH2.5-46 | 46 | 120,75 | 125,75 | 50 | 45 | 20 | 17 | 166,65 € | 185,01 € |
| SH2.5-50 | ZSH2.5-50 | 50 | 131,25 | 136,25 | 50 | 45 | 20 | 17 | 184,15 € | 204,36 € |
| SH2.5-53 | ZSH2.5-53 | 53 | 139,13 | 144,13 | 50 | 45 | 20 | 17 | 190,08 € | 230,26 € |
| SH2.5-55 | ZSH2.5-55 | 55 | 144,38 | 149,38 | 50 | 45 | 20 | 17 | 210,82 € | 254,87 € |
| SH2.5-57 | ZSH2.5-57 | 57 | 149,63 | 154,63 | 50 | 60 | 20 | 20 | 218,43 € | 264,48 € |
| SH2.5-60 | ZSH2.5-60 | 60 | 157,50 | 162,50 | 50 | 60 | 20 | 20 | 228,59 € | 340,28 € |
| SH2.5-65 | ZSH2.5-65 | 65 | 170,63 | 175,63 | 50 | 60 | 20 | 20 | 313,08 € | 453,11 € |
| SH2.5-70 | ZSH2.5-70 | 70 | 183,75 | 188,75 | 50 | 60 | 20 | 20 | 381,26 € | 532,02 € |
| SH2.5-75 | ZSH2.5-75 | 75 | 196,88 | 201,88 | 50 | 60 | 20 | 20 | 480,17 € | 1 006,21 € |
| SH2.5-80 | - | 80 | 210,00 | 215,00 | 50 | - | 20 | - | 515,80 € | - |
| SH2.5-90 | - | 90 | 236,25 | 241,25 | 50 | - | 20 | - | 575,00 € | - |
| SH2.5-100 | - | 100 | 262,50 | 267,50 | 50 | - | 20 | - | 734,56 € | - |
| SH2.5-110 | - | 110 | 288,75 | 293,75 | 50 | - | 20 | - | 845,69 € | - |

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



| | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----------------------------|--|--|--|
| - | ZSH2.5-150 | 150 | Dimensions : contactez-nous | | | |
| SH2.5-220 | - | 220 | Dimensions : contactez-nous | | | |

Dimensions en mm

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton | delrin |
| Nm | 114,2 | 451,9 | 57,12 | 20,00 |
| kW | 11,9 | 47,4 | 5,98 | - |

REMISES ACIER

| | | | | |
|------|---------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. | Prix -12%-25% Sur demande | | | |

REMISES DELRIN

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Un. 1 à 5 | |
|------------|----------|---|-----------------------------|-----------|----|-------|----|---------|----------------|----------|
| ACIER | DELIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH3-10 | ZSH3-10 | 10 | 31,50 | 37,50 | 30 | 36 | 15 | 12 | 77,56 € | 42,90 € |
| SH3-15 | ZSH3-15 | 15 | 47,25 | 53,25 | 30 | 40 | 20 | 15 | 86,28 € | 54,24 € |
| SH3-18 | ZSH3-18 | 18 | 56,70 | 62,70 | 40 | 40 | 20 | 15 | 101,94 € | 77,05 € |
| SH3-20 | ZSH3-20 | 20 | 63,00 | 69,00 | 50 | 40 | 25 | 15 | 109,03 € | 93,59 € |
| SH3-22 | ZSH3-22 | 22 | 69,30 | 75,30 | 50 | 40 | 25 | 15 | 116,68 € | 100,09 € |
| SH3-25 | ZSH3-25 | 25 | 78,75 | 84,75 | 50 | 40 | 25 | 15 | 131,16 € | 119,08 € |
| SH3-27 | ZSH3-27 | 27 | 85,05 | 91,05 | 50 | 50 | 25 | 20 | 141,93 € | 128,80 € |
| SH3-30 | ZSH3-30 | 30 | 94,50 | 100,50 | 50 | 50 | 25 | 20 | 157,38 € | 158,74 € |
| SH3-35 | ZSH3-35 | 35 | 110,25 | 116,25 | 60 | 50 | 25 | 20 | 195,53 € | 217,11 € |
| SH3-40 | ZSH3-40 | 40 | 126,00 | 132,00 | 60 | 50 | 25 | 20 | 215,88 € | 261,41 € |
| SH3-45 | ZSH3-45 | 45 | 141,75 | 147,75 | 60 | 60 | 25 | 20 | 319,00 € | 387,31 € |
| SH3-50 | ZSH3-50 | 50 | 157,50 | 163,50 | 60 | 60 | 25 | 20 | 353,16 € | 532,17 € |
| SH3-54 | ZSH3-54 | 54 | 170,10 | 176,10 | 60 | 70 | 25 | 20 | 402,66 € | 611,41 € |
| SH3-55 | ZSH3-55 | 55 | 173,25 | 179,25 | 60 | 70 | 25 | 20 | 421,82 € | 618,38 € |
| SH3-60 | ZSH3-60 | 60 | 189,00 | 195,00 | 60 | 70 | 25 | 20 | 467,57 € | 709,88 € |
| SH3-61 | - | 61 | 192,15 | 198,15 | 60 | - | 25 | - | 480,30 € | - |
| SH3-62 | - | 62 | 195,30 | 201,30 | 60 | - | 25 | - | 492,92 € | - |
| SH3-65 | - | 65 | 204,75 | 210,75 | 60 | - | 25 | - | 520,12 € | - |
| SH3-70 | - | 70 | 220,50 | 226,50 | 60 | - | 25 | - | 601,60 € | - |
| SH3-75 | - | 75 | 236,25 | 242,25 | 60 | - | 25 | - | 668,85 € | - |
| SH3-80 | - | 80 | 252,00 | 258,00 | 60 | - | 25 | - | 746,30 € | - |
| SH3-90 | - | 90 | 283,50 | 289,50 | 60 | - | 25 | - | 982,20 € | - |
| SH3-92 | - | 92 | 289,80 | 295,80 | 60 | - | 25 | - | 1 012,80 € | - |
| SH3-95 | - | 95 | 299,25 | 305,25 | 60 | - | 25 | - | 1 122,78 € | - |
| ↓ ↓ | | Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| - | ZSH3-125 | 125 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |
| SH3-180 | - | 180 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

Dimensions en mm



Module 4,0

Acier

- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : Acier 20NCD2

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche



| Indication de couple et de puissance | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | |
| | 20NCD2 | 20NCD2 | |
| | Z10CNF18.09 | trempe | laiton |
| Nm | 338 | 1340 | 169 |
| kW | 35 | 140 | 17 |

REMISES ACIER

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|----------------------------|----|-----|-----|
| Rem. | Prix -12% -25% Sur demande | | | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyen | ØA Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | SH | PSH |
|--|---------|-----------------------------|--------------|----------|------------|-----------------|----|-----|
| SH4-10 | 10 | 42,00 | 50,00 | 40 | 20 | 106,52 | € | |
| SH4-12 | 12 | 50,40 | 58,40 | 40 | 20 | 106,52 | € | |
| SH4-14 | 14 | 58,80 | 66,80 | 40 | 20 | 123,04 | € | |
| SH4-15 | 15 | 63,00 | 71,00 | 40 | 25 | 139,59 | € | |
| SH4-18 | 18 | 75,60 | 83,60 | 50 | 25 | 171,36 | € | |
| SH4-20 | 20 | 84,00 | 92,00 | 50 | 25 | 184,15 | € | |
| SH4-24 | 24 | 100,80 | 108,80 | 50 | 25 | 211,25 | € | |
| SH4-25 | 25 | 105,00 | 113,00 | 80 | 30 | 219,60 | € | |
| SH4-28 | 28 | 117,60 | 125,60 | 80 | 30 | 247,71 | € | |
| SH4-30 | 30 | 126,00 | 134,00 | 80 | 30 | 265,89 | € | |
| SH4-34 | 34 | 142,80 | 150,80 | 80 | 30 | 342,92 | € | |
| SH4-35 | 35 | 147,00 | 155,00 | 80 | 30 | 368,39 | € | |
| SH4-36 | 36 | 151,20 | 159,20 | 80 | 30 | 393,75 | € | |
| SH4-40 | 40 | 168,00 | 176,00 | 80 | 30 | 464,35 | € | |
| SH4-45 | 45 | 189,00 | 197,00 | 80 | 30 | 550,20 | € | |
| SH4-46 | 46 | 193,20 | 201,20 | 80 | 30 | 556,56 | € | |
| SH4-50 | 50 | 210,00 | 218,00 | 80 | 30 | 594,69 | € | |
| SH4-55 | 55 | 231,00 | 239,00 | 80 | 30 | 724,76 | € | |
| SH4-56 | 56 | 235,20 | 243,20 | 80 | 30 | 767,43 | € | |
| SH4-60 | 60 | 252,00 | 260,00 | 80 | 30 | 848,70 | € | |
| SH4-65 | 65 | 273,00 | 281,00 | 80 | 30 | 1 123,73 | € | |
| SH4-68 | 68 | 285,60 | 293,60 | 80 | 30 | 1 239,06 | € | |
| SH4-70 | 70 | 294,00 | 302,00 | 80 | 30 | 1 298,08 | € | |
| SH4-72 | 72 | 302,40 | 310,40 | 80 | 30 | 1 405,54 | € | |
| ↓ ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| SH4-135 | 135 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | |

Sur demande

Dimensions en mm