


- Écrou selon DIN934
- Matière :
Laiton

**REMISES**

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	ØM	Pas	L	A/F surplat	Qté/lot	Prix Uni. 1 à 5
SHN-4/BR/B	M4	0,70	3,2	7	100	4,55 €
SHN-5/BR/B	M5	0,80	4,0	8	100	5,74 €
SHN-6/BR/B	M6	1,00	5,0	10	100	10,81 €
SHN-8/BR/B	M8	1,25	6,5	13	100	22,48 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



PTA50

Pied articulé à
embase tôle Ø50, Ø
50



ACLCHAR

Charnière pour profilé
aluminium, Charnière
avec trous oblongs




T5M T10M

Courroie ouverte au
mètre, T5
Polyuréthane
armature acier



VTLF

Petit volant femelle à
3 lobes, Polyamide -
Laiton



AC

Crochet pour
grenouillère, 15mm



ACLAPA

Butée à aimant pour
profilé aluminium,
Butée à aimant



PDR-RD

Pied à roulette
intégrée, Roulette
déportée



IN2

Engrenage interne,
Acier 20NCD2



UGPC

Guidage de vérin en
kit, Palier court



GLT3-46

Glissières
téléscopiques acier,
Extension intégrale



BH01

Bride avec roulement,
Montage serré collé



CLM

Chape mâle, Courte
inox

Produits complémentaires



WINGbr

Vis à oreilles pour
serrage manuel
DIN316, Laiton DIN
316




VTHbr

Vis à tête hexagonale
DIN 933, Laiton



WINGbrEcrrou

Ecrrou à oreilles pour
serrage manuel
DIN315, Laiton DIN
315



SHWbr

Rondelle plate DIN
125, Laiton