

Vis épaulée **inox 416**



SHss

Inox pré-traité 850-1000N/mm²


- Matière :

- Inox 416 pré-traité 26-32 HRC
- Fonction de centrage et de serrage
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C
- 6 pans creux
- Résistance à la traction 850-1000 N/mm²



Utilisation

- Environnement difficile



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Sur demande

Références	Filetage		SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	ØM	SD								
SHSS3-4	M3	3,987	4,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,01 €
SHSS3-5	M3	3,987	5,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,01 €
SHSS3-6	M3	3,987	6,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,01 €
SHSS3-8	M3	3,987	8,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,01 €
SHSS3-10	M3	3,987	10,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Sur demande

Références	Filetage ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SHSS4-4	M4	4,987	4,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,01 €
SHSS4-5	M4	4,987	5,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,01 €
SHSS4-6	M4	4,987	6,013	8	4	5	2,5	2,0	-	15,01 €
SHSS4-8	M4	4,987	8,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,01 €
SHSS4-10	M4	4,987	10,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,01 €
SHSS4-12	M4	4,987	12,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,13 €
SHSS4-14	M4	4,987	14,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,13 €
SHSS4-16	M4	4,987	16,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,13 €
SHSS4-20	M4	4,987	20,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,13 €
SHSS4-25	M4	4,987	25,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	21,40 €
SHSS4-30	M4	4,987	30,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	21,40 €
SHSS5-4	M5	5,987	4,013	10	5	6	3,0	2,4	-	15,01 €
SHSS5-5	M5	5,987	5,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,01 €
SHSS5-6	M5	5,987	6,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,01 €
SHSS5-8	M5	5,987	8,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,01 €
SHSS5-10	M5	5,987	10,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,01 €
SHSS5-12	M5	5,987	12,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	17,13 €
SHSS5-14	M5	5,987	14,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	17,13 €
SHSS5-16	M5	5,987	16,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	17,13 €
SHSS5-20	M5	5,987	20,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	24,60 €
SHSS5-25	M5	5,987	25,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	24,60 €
SHSS5-30	M5	5,987	30,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	24,60 €
SHSS6-6	M6	7,987	6,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,33 €
SHSS6-8	M6	7,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,33 €
SHSS6-10	M6	7,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,33 €
SHSS6-12	M6	7,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,33 €
SHSS6-16	M6	7,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,33 €
SHSS6-20	M6	7,987	20,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,33 €
SHSS6-25	M6	7,987	25,013	12	6	11	4,0	3,2	-	49,41 €
SHSS6-30	M6	7,987	30,013	12	6	11	4,0	3,2	-	49,41 €
SHSS6.1-8/SD	M6	9,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	-	19,90 €
SHSS6.1-10/SD	M6	9,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	-	19,90 €
SHSS6.1-12/SD	M6	9,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	-	19,90 €
SHSS6.1-16/SD	M6	9,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	-	23,88 €
SHSS8-8	M8	9,987	8,013	14	7	12	5,0	4,0	-	22,88 €
SHSS8-10	M8	9,987	10,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	22,88 €
SHSS8-12	M8	9,987	12,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	37,36 €
SHSS8-16	M8	9,987	16,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	27,98 €
SHSS8-20	M8	9,987	20,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	27,98 €
SHSS8-25	M8	9,987	25,013	14	7	12	5,0	4,0	-	32,28 €
SHSS8-30	M10	9,987	30,013	14	7	12	6,0	4,0	-	27,98 €
SHSS10-12	M10	11,987	12,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	28,16 €
SHSS10-16	M10	11,987	16,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	33,93 €
SHSS10-20	M10	11,987	20,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	28,16 €
SHSS10-25	M10	11,987	25,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	28,16 €
SHSS10-30	M10	11,987	30,013	20	8	16	6,0	4,8	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 €/min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 417

Nos autres produits



VDSQ

Système de réglage par verrou coulissant, Verrou coulissant pour profil carré



YG1

Engrenage droit, Acier 35NCD6



PSG05DL

Engrenage droit de précision, Peek



NT121

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 20 à 68 Nm - à trains parallèles



MEB

Engrenage conique plastique, 1:1




MSP38

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38, cylindrique Ø38 avec



PGM86-M5

Poignée de manutention, Thermoplastique



NANO

Variateur de vitesse 3A, 3 A



RMSA

Amortisseur de chocs réglable, Réglable



E20

Réducteur à renvoi d'angle, de 0,60 à 3,84 Nm



CHAuss

Charnière en façade, Ouverture 270 degrés



UTKswc

Chariot à 3 roues Utilitrack®, Roue de précision en V en acier

Produits complémentaires



HSS

Vis épaulée ISO 7379, Acier traité classe 12.9



SHS

Vis épaulée inox 303, Inox 303



SHN

Ecrou 6 pans DIN 934, Inox A2



HSSss

Vis épaulée ISO 7379 inox, Inox ISO 7379