




- Arbres supportés aux extrémités
- La table linéaire comprend 2 arbres de précision tol. h6, 2 supports d'arbre, 4 douilles à billes massives KBWW, 1 plateau mobile
- Matières :  
Plateau et supports : aluminium  
Arbres et douilles : acier



**Avec 4 douilles à billes**



### REMISES

Qté	1+	2+
Rem. Prix		Sur demande

Références	Ød	A	H	M vis entraxe plateau	E	h	u	S	t
SMLS-12	12	85	32	73	42	16,0	5,3	M6	13
SMLS-16	16	100	36	88	54	18,0	5,3	M6	13
SMLS-20	20	130	46	115	75	23,0	6,4	M8	18
SMLS-25	25	160	56	140	88	28,0	8,4	M10	22
SMLS-30	30	180	64	158	96	32,0	10,5	M12	26
SMLS-40	40	230	80	202	122	40,0	13,5	M16	34
SMLS-50	50	280	96	250	152	48,0	13,5	M18	34

Références	C	F	o	B	N vis entraxe extrémité	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni.
SMLS-12	34	18,0	6,6	14	70	1000	✓	243,14 €
SMLS-16	38	20,0	9,0	18	82	1000	✓	292,52 €
SMLS-20	48	25,0	11,0	20	108	1000	✓	368,03 €
SMLS-25	58	30,0	13,5	25	132	1000	✓	521,60 €
SMLS-30	67	35,0	13,5	25	150	1000	-	747,32 €
SMLS-40	84	44,0	17,5	30	190	1000	-	1 158,38 €
SMLS-50	100	52,0	17,5	30	240	1000	-	sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



NPTF30

Entretoise pour noix porte-tube, Entretoise Ø14 à Ø20



CHAFR

Charnière à friction réglable, A friction



SLB

Bouton d'indexage, inox




G2

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



RPCplss

Roulette fixe à platine, Inox - Polyamide




RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane armature acier



PLM-20SC

Aimant cylindrique, Aimant cylindrique



CX5

Circlip externe DIN471, externe DIN 471



T2

Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier



SHNbr

Ecrou 6 pans DIN934, Laiton



BLHT40

Renvoi d'angle, de 4 à 10,30 Nm



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion d'angle

## Produits complémentaires



BPQ