




- Arbres supportés aux extrémités
- La table linéaire comprend 2 arbres de précision tol. h6, 2 supports d'arbre, 4 douilles à billes massives KBWW, 1 plateau mobile
- Matières :  
Plateau et supports : aluminium  
Arbres et douilles : acier



**Avec 4 douilles à billes**



### REMISES

Qté	1+	2+
Rem. Prix		Sur demande

Références	Ød	A	H	M vis entraxe plateau	E	h	u	S	t
SMLS-12	12	85	32	73	42	16,0	5,3	M6	13
SMLS-16	16	100	36	88	54	18,0	5,3	M6	13
SMLS-20	20	130	46	115	75	23,0	6,4	M8	18
SMLS-25	25	160	56	140	88	28,0	8,4	M10	22
SMLS-30	30	180	64	158	96	32,0	10,5	M12	26
SMLS-40	40	230	80	202	122	40,0	13,5	M16	34
SMLS-50	50	280	96	250	152	48,0	13,5	M18	34

Références	C	F	o	B	N vis entraxe extrémité	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni.
SMLS-12	34	18,0	6,6	14	70	1000	✓	243,14 €
SMLS-16	38	20,0	9,0	18	82	1000	✓	292,52 €
SMLS-20	48	25,0	11,0	20	108	1000	✓	368,03 €
SMLS-25	58	30,0	13,5	25	132	1000	✓	521,60 €
SMLS-30	67	35,0	13,5	25	150	1000	-	747,32 €
SMLS-40	84	44,0	17,5	30	190	1000	-	1 158,38 €
SMLS-50	100	52,0	17,5	30	240	1000	-	sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



NK27

Guidage miniature  
Drylin® N, Largeur 27  
mm




ZG4

Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)



CHT

Moteur AC  
asynchrone triphasé,  
0,55 à 1,1kW



TC1rp

Tendeur de chaînes  
automatique, Avec  
patin 180°



FF10

Réducteur à arbres  
parallèles, de 0,78 à  
3,70 Nm



RAGFLOWsupport

Support pour rampe à  
galets Floway2®,  
Support pour rampe à  
galet



MEB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 1:1



RTN

Accouplement à  
denture bombée  
Bowex®, Nylon



RURt

Roulette pivotante à  
trou central,  
Polyuréthane - jante



DB\_ECO

Engrenage conique  
série éco., 2:1



PLM-16A

Aimant avec trou  
tarauté, Avec trou  
tarauté



EFTC

Élément de soutien,  
Inox

## Produits complémentaires



BPQ