

Inox 304L


Module

0,5



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 304L	laiton	fibre	
Nm	0,391	0,195	0,156	
kW	0,041	0,021	0,016	



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 5
SSG0.5-12-304L	12	6	7	7	3	22,77 €
SSG0.5-15-304L	15	7,5	8,5	8,5	3	23,59 €
SSG0.5-16-304L	16	8	9	8,5	4	23,98 €
SSG0.5-18-304L	18	9	10	8,5	4	24,27 €
SSG0.5-20-304L	20	10	11	8,5	4	25,02 €
SSG0.5-22-304L	22	11	12	8,5	4	25,62 €
SSG0.5-24-304L	24	12	13	10	5	26,28 €
SSG0.5-25-304L	25	12,5	13,5	10	5	26,55 €
SSG0.5-26-304L	26	13	14	10	5	26,90 €
SSG0.5-28-304L	28	14	15	10	5	27,61 €
SSG0.5-30-304L	30	15	16	10	5	27,78 €
SSG0.5-32-304L	32	16	17	10	5	28,43 €
SSG0.5-36-304L	36	18	19	10	5	29,71 €
SSG0.5-40-304L	40	20	21	10	5	30,92 €
SSG0.5-44-304L	44	22	23	10	5	32,19 €
SSG0.5-48-304L	48	24	25	10	5	33,76 €
SSG0.5-50-304L	50	25	26	12	6	34,09 €
SSG0.5-54-304L	54	27	28	12	6	35,00 €
SSG0.5-56-304L	56	28	29	12	6	35,52 €
SSG0.5-60-304L	60	30	31	12	6	36,45 €
SSG0.5-64-304L	64	32	33	12	6	39,96 €
SSG0.5-70-304L	70	35	36	12	6	40,93 €
SSG0.5-80-304L	80	40	41	12	6	42,55 €

↓
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille
↓

SSG0.5-278-304L 278 139 140 Dimensions : contactez-nous sur demande

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 €/min + prix appel

Fax


cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 225

Nos autres produits



ADL_F

Anneau de levage
femelle DIN582, Inox



RCX-6

Rondelle à portée
sphérique DIN6319,
concave



PSPD40

Poignée souple pour
tube, PVC noir




STRIP

Brosse d'étanchéité
en bague,
Longueur 3m



PM2

Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé




PRT

Plateau tournant
Iglidur®, Iglidur®,
aluminium et inox



PSG05HC

Engrenage droit traité
retaillé de précision,
Acier 20NCD2
cémen...



T5M T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier



GLP

Petit volant à 6 lobes
fileté,
Technopolymère -



DCA

Ventouse 1,5
soufflets, silicone



ETQ

Porte-étiquettes pour
profilé aluminium,
Porte-étiquettes



E60B

Réducteur à renvoi
d'angle, de 4,50 à 24
Nm

Produits complémentaires




ZG0

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



SR

Crémaillère section
étroite, Inox



TR

Crémaillère section
circulaire, Inox -
module 0,25-1,5