

Engrenage droit à mâchoire de serrage Inx

Module

Inox 303

0,5





- Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction
- Engrenage droit denture JIS grade N8 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:
Inox 303

Montage


- Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7
- Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix

Info

- *Couple (bending strength)



24 dents



30 dents et plus

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z dents	ØP primitif	ØD extérieur	ØB moyeu	ØA alésage	E	L	ØM vis	J	K	Couple		Masse (kg)	Prix uni.
											Couple* (Nm)	glissement (Nm)		
SSG0.5-24-303/SC	24	12	13	14	5	7	22	M2,5	3,3	4,4	0,72	0,62	0,020	
SSG0.5-30-303/SC	30	15	16	14	5	5	15	M2,5	3,3	4,4	0,98	0,62	0,017	
SSG0.5-50-303/SC	50	25	26	14	6	5	15	M3	4,5	5,7	1,34	1,79	0,034	
SSG0.5-60-303/SC	60	30	31	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,67	2,22	0,045	
SSG0.5-70-303/SC	70	35	36	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	2,01	2,22	0,055	
SSG0.5-80-303/SC	80	40	41	24	10	5	19	M4	5,3	7,7	2,34	4,50	0,088	

Dimensions en mm