
Inx Engrenage droit à mâchoire de serrage

Inox 303

Module 1,0

- ***Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction***
- *Engrenage droit denture JIS grade N8 (JIS B1702-1: 1998)*
- *Matière:*
  Inox 303




Montage


- *Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7*
- *Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix*

Info

- **Couple (bending strength)*



14 et 15 dents



18 dents et plus

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z dents	ØP primitif	ØD extérieur	ØB moyeu	ØA alésage	E	L	ØM vis	J	K	Couple* (Nm)	Couple glissement (Nm)	Masse (kg)	Prix uni.
SSG1-14-303/SC	14	14	16	17	6	8	25	M3	4,5	5,7	1,46	1,79	0,033	
SSG1-15-303/SC	15	15	17	17	6	8	25	M3	4,5	5,7	1,63	1,79	0,036	
SSG1-18-303/SC	18	18	20	17	6	6	16	M3	4,5	5,7	2,17	1,79	0,027	
SSG1-20-303/SC	20	20	22	17	6	6	16	M3	4,5	5,7	1,91	1,79	0,029	
SSG1-24-303/SC	24	24	26	17	6	6	16	M3	4,5	5,7	2,48	1,79	0,036	
SSG1-25-303/SC	25	25	27	17	6	6	16	M3	4,5	5,7	2,62	1,79	0,038	
SSG1-30-303/SC	30	30	32	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	3,36	2,22	0,050	
SSG1-35-303/SC	35	35	37	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	4,12	2,22	0,062	
SSG1-36-303/SC	36	36	38	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	4,27	2,22	0,065	
SSG1-40-303/SC	40	40	42	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	4,89	2,22	0,076	
SSG1-50-303/SC	50	50	52	24	10	6	20	M4	5,3	7,7	6,45	4,50	0,131	
SSG1-60-303/SC	60	60	62	24	10	6	20	M4	5,3	7,7	8,03	4,50	0,172	
SSG1-64-303/SC	64	64	66	24	10	6	20	M4	5,3	7,7	8,67	4,50	0,191	

Dimensions en mm

Nos autres produits



TTQ

Frette de serrage 6 pans autocentrante, moyen



JCDss

Cardan double inox, Sollicitation légère



CHM40-MOT

Motoréducteur AC asynchrone triphasé, 0,18 à 0,55



ACM_AZ

Crochet pour attache-capot manuelle, Crochet



GCH

Chariot pour glissière linéaire à billes inox, Chariot - de 514 N...



PCS6ECO

Pignon à chaîne acier, 6mm (DIN 04-1)



CHMR50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm




BLHB40_

Renvoi d'angle, jusqu'à 10,3 Nm



GPBSS_

Poignée sphérique femelle taraudée, Inox 304



LRH

Tige trapézoïdale à double inclinaison, 1 filet à double inclina...



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert



NCT_

Noix de connexion, A angle fixe

Produits complémentaires



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



SSG1_304L_

Engrenage droit inox, Inox 304L



ZG1

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)