



- Pour guidage et convoyage
- Maintenance facilitée
- Matières :
Monture : PVC vert
Brosse : fibres PA6 transparent lisse
Rail : acier galvanisé

Avantages

- Ces brosses en listeau peuvent être rapidement et simplement retirées des rails et remplacées
- Montage conseillé en cas de fortes contraintes entraînant une usure rapide des fibres



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	50+	150+	250+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Longueur L (mm)	Øfibres (mm)	BH	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
Brosse					
STL950A-K12	2000	0,2	8	✓	23,96 €
Rail					
CS951-K2	2000	-	-	✓	17,52 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



Tendeur de chaînes
automatique, Avec
patin



Engrenage droit, Acier
C45



Accessoires pour
variateur de vitesse
5A, Cable USB pour
liaison PC



Vis sans fin de
précision, Inox



Engrenage spiro-
conique, 1:1



Pied massif à rotule, Ø
100



Grenouillère élastique
à anneau, Pour
accrochage en gorge



Pied plastique à
rotule, Ø 103



Pied articulé à
embase tôle, Pied
articulé




Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Polyamide - à double



Goulotte type HTD pour
courroie RPP, HTD5
Acier


Produits complémentaires



Brosse de guidage,
Brosse



Bride pour guide, Plat
ou conique



Guide, Plat - guide
rond



Axe pour brides, Fileté