



# Brosse d'étanchéité en baguette


Support **rigide droit** 1 mètre

**STRIP**  
1m

- Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :  
Monture : aluminium anodisé  
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

## Options

- Brosse sur mesure



Barrette aluminium



Sur mesure possible

## REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 25+  | 50+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | Sur demande |

| Références      | Longueur (mm) | FH  | H  | B   | C   | E   | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-----------------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----------------|
| STRIP3-15-1000  | 1000          | 15  | 15 | 6,2 | 6,5 | 1,2 | ✓      | 13,77 €         |
| STRIP3-20-1000  | 1000          | 20  | 15 | 6,2 | 6,5 | 1,2 | ✓      | 14,83 €         |
| STRIP3-25-1000  | 1000          | 25  | 15 | 6,2 | 6,5 | 1,2 | - New  | 16,20 €         |
| STRIP5-25-1000  | 1000          | 25  | 25 | 8   | 8   | 1,2 | ✓      | 16,77 €         |
| STRIP5-30-1000  | 1000          | 30  | 25 | 8   | 8   | 1,2 | ✓      | 17,36 €         |
| STRIP5-40-1000  | 1000          | 40  | 25 | 8   | 8   | 1,2 | - New  | 20,46 €         |
| STRIP5-50-1000  | 1000          | 50  | 25 | 8   | 8   | 1,2 | - New  | 21,72 €         |
| STRIP8-40-1000  | 1000          | 40  | 50 | 13  | 13  | 2   | ✓      | 26,35 €         |
| STRIP8-60-1000  | 1000          | 60  | 50 | 13  | 13  | 2   | ✓      | 32,43 €         |
| STRIP8-80-1000  | 1000          | 80  | 50 | 13  | 13  | 2   | ✓      | 36,71 €         |
| STRIP8-120-1000 | 1000          | 120 | 50 | 13  | 13  | 2   | - New  | 68,22 €         |
| STRIP8-150-1000 | 1000          | 150 | 50 | 13  | 13  | 2   | - New  | 78,81 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide droit 3 mètres

STRIP  
3m

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :  
Monture : aluminium anodisé  
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium



NOUVELLES  
REMISES

## REMISES

| Qté  | 1+   | 4+   | 6+   | 10+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | Sur demande |

| Références | Longueur L (mm) | A  | B    | C  | H  | S  | Stock* | Prix Uni. 1 à 3 |
|------------|-----------------|----|------|----|----|----|--------|-----------------|
| STRIP5-25  | 3000            | 17 | 8,0  | 8  | 25 | 25 | ✓      | 50,41 €         |
| STRIP8-80  | 3000            | 37 | 12,6 | 13 | 50 | 80 | ✓      | 110,27 €        |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Brosse d'étanchéité en baguette

## STRIP 1m


Support **rigide** à 90° **1 mètre**

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :  
Monture : aluminium anodisé  
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

### Option

- Brosse sur mesure (quantité mini possible)

Sur mesure possible



### REMISES

|           |      |      |             |     |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Qté       | 1+   | 6+   | 25+         | 50+ |
| Rem. Prix | -10% | -15% | Sur demande |     |

| Références      | Longueur (mm) | FH | H  | B   | C   | E   | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-----------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|--------|-----------------|
| STRIP3-15F-1000 | 1000          | 15 | 15 | 6,5 | 6,5 | 1,2 | ✓      | 13,77 €         |
| STRIP3-20F-1000 | 1000          | 20 | 15 | 6,5 | 6,5 | 1,2 | ✓      | 14,83 €         |
| STRIP5-25F-1000 | 1000          | 25 | 25 | 8   | 8   | 1,2 | ✓      | 16,77 €         |
| STRIP5-30F-1000 | 1000          | 30 | 25 | 8   | 8   | 1,2 | ✓      | 17,36 €         |
| STRIP8-40F-1000 | 1000          | 40 | 50 | 13  | 13  | 2   | ✓      | 26,35 €         |
| STRIP8-60F-1000 | 1000          | 60 | 50 | 13  | 13  | 2   | ✓      | 32,43 €         |
| STRIP8-80F-1000 | 1000          | 80 | 50 | 13  | 13  | 2   | ✓      | 36,71 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



GPB55

Poignée sphérique  
femelle taraudée,  
Inox 304



AT5M AT10M

Courroie ouverte au  
mètre type AT, AT10  
Polyuréthane  
armature acier



NKXR

Roulement combiné  
sans bague interne, A  
aiguilles et à butée à  
r...



PSG055

Engrenage droit de  
précision, Inox 303




PTA80

Pied articulé à  
embase tôle Ø80, Ø  
80



WING

Ecroû à oreilles pour  
serrage manuel, Inox  
DIN 314/315



RPP8

Courroie pour  
transmission RPP,  
RPP8



BOX-TOR-D

Coffret de joints  
toriques en nitrile,  
18,00 x 2,00mm à  
50,00 x 5,00



BPLE

Bille porteuse à  
encastrer, Légère




G3-ECO

Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



CHAL3

Charnière piano, Acier



BETA

Goupille beta, Beta

## Produits complémentaires



STRIPF

Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 1m



STRIP1000

Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 1m