



Brosse d'étanchéité en baguette


Support **rigide droit** 1 mètre

STRIP
1m

- Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Options

- Brosse sur mesure



Barrette aluminium



Sur mesure possible

REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide droit 3 mètres

STRIP
3m

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✓	50,41 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✓	110,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse d'étanchéité en baguette

STRIP 1m


Support **rigide** à 90° **1 mètre**

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Option

- Brosse sur mesure (quantité mini possible)

Sur mesure possible



REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHM90

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 540 Nm



BOXdhx

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible DIN ...



BSM_LOK

Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK - corps acier...




EPRC

Vis à pas rapide, Ecrou cylindrique - jusqu'à 40mm de course



SMS

Engrenage spiro-conique, 1:1



JFM

Coussinet polymère à collerette, Polymère universel



SLB

Bouton d'indexage, inox



PRF_PIV

Pivot de porte pour profilé aluminium, Pivot de porte




GBMz

Ecrou cylindrique pour vis à billes, Ecrou cylindrique à filets



PSPD40

Poignée souple pour tube, PVC noir



PRF_TOOL

Clés de montage pour profilé aluminium, Clef de montage



UGH16

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø12 et Ø16

Produits complémentaires



STRIPF

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m



STRIP1000

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m