



# Brosse d'étanchéité en baguette


Support **rigide droit** 1 mètre

**STRIP**  
1m

- Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :  
Monture : aluminium anodisé  
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

## Options

- Brosse sur mesure



Barrette aluminium



Sur mesure possible

## REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide droit 3 mètres

STRIP  
3m

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :  
Monture : aluminium anodisé  
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium



NOUVELLES  
REMISES

## REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✓	50,41 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✓	110,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Brosse d'étanchéité en baguette

## STRIP 1m


Support **rigide** à 90° **1 mètre**

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :  
Monture : aluminium anodisé  
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

### Option

- Brosse sur mesure (quantité mini possible)

Sur mesure possible



### REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	


Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



GLT3E-50  
Glissières  
télescopiques acier,  
Super extension



T2  
Courroie fermée type  
T, T2,5 Polyuréthane  
armature acier



RAG  
Rampe à galets,



QNUP  
Roulement à rouleaux  
cylindriques acier,  
Bague int. épaulée  
d'u...



CHAL3  
Charnière piano, Acier



HLA28  
Renvoi d'angle à  
denture spiro-  
conique, jusqu'à  
182Nm



PRES  
Accessoires pour  
presse PRES-3HR et  
PRES-4HR, Porte-  
pince



NPCR  
Noix porte-cellule  
réglable, Réglable



S\_ZZ  
Roulement à billes à  
contact radial, Inox



SH4  
Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



TK  
Douille à billes auto-  
alignante Topball,  
Auto-alignante,  
Topball



GLP  
Petit volant à 6 lobes  
fileté,  
Technopolymère -  
Inox

## Produits complémentaires



STRIPF  
Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 1m



STRIP  
Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 3m