



Brosse d'étanchéité en baguette


Support **rigide droit** 1 mètre

STRIP
1m

- Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Options

- Brosse sur mesure



Barrette aluminium



Sur mesure possible

REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide droit 3 mètres

STRIP
3m

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✓	50,41 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✓	110,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse d'étanchéité en baguette

STRIP 1m


Support **rigide** à 90° **1 mètre**

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Option

- Brosse sur mesure (quantité mini possible)

Sur mesure possible



REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




MCLred

Manchon réducteur
femelle/femelle,
Cylindrique - inox



BLHB30

Renvoi d'angle,
jusqu'à 4,4 Nm



G1

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



RDCss

Ridoir à 2 chapes
inox, Ridoir inox



VCMB

Vis combi bois/métal,
Inox



NKIA

Roulement combiné
avec bague interne,
Charge axiale dans 1
sens



VDS

Système de réglage
par verrou coulissant,
Verrou coulissant pour
t...



CHMBR

Bras de réaction, Bras
de réaction pour
réducteurs CHM et
CHMR



MHX

Manchon hexagonale
taraudé, Hexagonal -
inox



H0

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



GMK17_BR

Bride pour profil de
guidage, Conique
simple



FRtool

Outil de montage,
Outil de montage

Produits complémentaires



STRIP1000

Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 1m



STRIP

Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 3m