



Brosse d'étanchéité en baguette


Support **rigide droit** 1 mètre

STRIP
1m

- Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Options

- Brosse sur mesure



Barrette aluminium



Sur mesure possible

REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide droit 3 mètres

STRIP
3m

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✓	50,41 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✓	110,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse d'étanchéité en baguette

STRIP 1m


Support rigide à 90° 1 mètre

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Option

- Brosse sur mesure (quantité mini possible)

Sur mesure possible



REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	


Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



Pied à rotule Ø103, Ø 103




Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm



Manille lyre inox à piton à œil, Inox



Bout fileté DIN976A, Acier



Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



Rail de guidage seul, Rail




Renvoi d'angle, de 26 à 70 Nm




Engrenage droit laiton, Laiton CuZn39Pb3




Rail de guidage seul, Rail



Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



Palier applique polymère inox, Polymère et inox



Bouton moleté mâle, Moleté

Produits complémentaires



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m