


Chaîne simple au mètre



Pas 4,0 à 19,05 mm

Acier

- DIN 8187 (Standard Européen)
- ISO 606
- Compatible avec les pignons simples du catalogue
- Fournie par multiple de 1 mètre, 5 mètres (en rouleau) ou en touret (30 mètres ou 50 mètres) selon les références



Option


- Pas américain (ASA) sur demande

Accessoires

- Section Tendeurs (tome 4 p.130 à p.143)



Nouveau en tourets



REMISES A

| Nb mètres | 1+ | 10+ | 25+ | 55+ |
|-----------|------|-----|------|-------------|
| Remises | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

REMISES B

| Nb mètres | 1+ | 100+ |
|-----------|------|-------------|
| Remises | Prix | Sur demande |

| Références | Pas | | Rouleau | | | Charge de rupture (kN) | Vendu par multiple de | Prix Uni. au mètre | | | | |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|---|----------|
| | DIN | P (mm) | B (mm) | ØD (mm) | F (mm) | | | | H (mm) | S (mm) | | |
| En rouleau | | | | | | | | | | | | |
| SUA-4 | - | 4,00 | 2,70 | 2,50 | 6,8 | 4,1 | - | 1,8 | 1 mètre | ✓ | A | 252,58 € |
| SUA-6/M | 04-1 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 7,8 | 5,0 | 0,60 | 3 | 5 mètres | ✓ | A | 12,90 € |
| SUA-250/M | - | 6,35 | 3,30 | 3,30 | 8,0 | 6,0 | - | 4 | 5 mètres | ✓ | A | 15,80 € |
| SBR-8/M | 05B-1 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 8,9 | 7,1 | 0,80 | 5 | 5 mètres | ✓ | A | 12,87 € |
| SBR-375/M | 06B-1 | 9,52 | 5,72 | 6,35 | 14,1 | 8,2 | 1,30 | 9 | 5 mètres | ✓ | A | 8,24 € |
| SBR-500/M | 08B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 18,2 | 11,8 | 1,60 | 18 | 5 mètres | ✓ | A | 7,97 € |
| SBR-625/M | 10B-1 | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 20,9 | 14,7 | 1,70 | 22,4 | 5 mètres | ✓ | A | 9,94 € |
| SBR-750/M | 12B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 24,2 | 16,0 | 1,85 | 29 | 5 mètres | ✓ | A | 12,79 € |
| En touret | | | | | | | | | | | | |
| SUA-6/M/T | 04-1 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 7,8 | 5,0 | 0,60 | 3 | 50 mètres | - | B | 11,30 € |
| SBR-8/MT | 05B-1 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 8,9 | 7,1 | 0,80 | 5 | 50 mètres | - | B | 10,28 € |
| SBR-375/M/T | 06B-1 | 9,52 | 5,72 | 6,35 | 14,1 | 8,2 | 1,30 | 9 | 50 mètres | - | B | 6,30 € |
| SBR-500/M/T | 08B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 18,2 | 11,8 | 1,60 | 18 | 50 mètres | - | B | 5,99 € |
| SBR-625/M/T | 10B-1 | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 20,9 | 14,7 | 1,70 | 22,4 | 30 mètres | - | B | 8,19 € |
| SBR-750/M/T | 12B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 24,2 | 16,0 | 1,85 | 29 | 30 mètres | - | B | 11,60 € |

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Acier

Pas

4,0 à 19,05 mm

- **Attache rapide**
Maillon raccord : ex : SUA-4/L
Maillon coudé : à partir du pas de 9,52mm, ex : SBR-375/LC
- **Vendu par multiple, contactez-nous**

Accessoires


- Chaînes simples acier SUA et SBR (tome 4 p.122)




SUA/L SBR/L



SBR/LC



Maillon raccord



Maillon coudé



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 25+ | 55+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | | | Pas P (mm) | Pour chaîne | Stock* | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 | |
|-----------------|---------------|-------|------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Maillon raccord | Maillon coudé | DIN | | | Maillon raccord | Maillon coudé | Maillon raccord | Maillon coudé |
| SUA-4/L | - | - | 4,00 | SUA-4 | ✓ | - | 12,80 € | - |
| SUA-6/L | - | 04-1 | 6,00 | SUA-6 | ✓ | - | 0,92 € | - |
| SUA-250/L | - | - | 6,35 | SUA-250 | ✓ | - | 1,06 € | - |
| SBR-8/L | - | 05B-1 | 8,00 | SBR-8 | ✓ | - | 1,19 € | - |
| SBR-375/L | SBR-375/LC | 06B-1 | 9,53 | SBR-375 | ✓ | ✓ | 0,77 € | 1,47 € |
| SBR-500/L | SBR-500/LC | 08B-1 | 12,70 | SBR-500 | ✓ | ✓ | 1,07 € | 2,38 € |
| SBR-625/L | SBR-625/LC | 10B-1 | 15,88 | SBR-625 | ✓ | ✓ | 0,77 € | 1,81 € |
| SBR-750/L | SBR-750/LC | 12B-1 | 19,05 | SBR-750 | ✓ | ✓ | 1,28 € | 2,33 € |

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Chaîne simple au mètre



Pas 9,52 à 19,05 mm


Inox

- DIN 8187 (Standard Européen)
- ISO 606
- Compatible avec les pignons simples du catalogue
- Fournie par multiple de 5 mètres



Accessoires

- Section **Tendeurs** (tome 4 p.130 à p.143)



REMISES

| | | | |
|-----------|------|------|-------------|
| Nb mètres | 1+ | 10+ | 25+ |
| Remises | Prix | -10% | Sur demande |

| Références | DIN | Pas P (mm) | B (mm) | Rouleau ØD (mm) | F (mm) | H (mm) | S (mm) | Charge de rupture (kN) | Vendu par multiple de | Stock* | Prix Uni. au mètre |
|------------|-------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| SBS-375/M | 06B-1 | 9,52 | 5,72 | 6,35 | 14,0 | 8,3 | 1,3 | 9 | 5 mètres | ✓ | 33,67 € |
| SBS-500/M | 08B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 18,7 | 11,8 | 1,6 | 18 | 5 mètres | ✓ | 38,87 € |
| SBS-625/M | 10B-1 | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 21,1 | 14,7 | 1,70 | 22,4 | 5 mètres | ✓ | 54,20 € |
| SBS-750/M | 12B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 24,5 | 16,1 | 1,85 | 29 | 5 mètres | ✓ | 62,15 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inox

Pas
9,52 à 19,05 mm

- Attache rapide
Maillon raccord : ex : SBS-375/L
Maillon coudé : ex : SBS-375/LC
- Vendu par multiple, contactez-nous

Accessoires


- Chaînes simples inox SBS
(tome 4 p.124)




SBS/L



SBS/LC



Maillon raccord



Maillon coudé

REMISES

| Nb mètres Remises | 1+ | 10+ | 25+ |
|-------------------|-----------|-----|-------------|
| | Prix -10% | | Sur demande |

| Références | | DIN | Pas P (mm) | Pour chaîne | Stock* | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 | |
|-----------------|---------------|-------|------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Maillon raccord | Maillon coudé | | | | Maillon raccord | Maillon coudé | Maillon raccord | Maillon coudé |
| SBS-375/L | SBS-375/LC | 06B-1 | 9,52 | SBS-375 | ✓ | ✓ | 2,84 € | 2,87 € |
| SBS-500/L | SBS-500/LC | 08B-1 | 12,70 | SBS-500 | ✓ | ✓ | 2,71 € | 3,13 € |
| SBS-625/L | SBS-625/LC | 10B-1 | 15,88 | SBS-625 | ✓ | ✓ | 4,35 € | 3,30 € |
| SBS-750/L | SBS-750/LC | 12B-1 | 19,05 | SBS-750 | ✓ | ✓ | 2,24 € | 7,08 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm