


# Poulie dentée de positionnement type T **Alu** **Eco** **Stock**

## Pas T10 Aluminium





Largeur de courroie 16mm

- Pas 10mm
- Matières :  
Poulie : aluminium  
Rebords : acier

**Série économique**

### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -12% -20% Sur demande			

Références	Z dents	Ø primitif	ØD	ØE	ØM	Préalésage non garanti		Prix uni. 1 à 5
						ØA**	Stock*	
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	8,37 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	10,18 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	11,29 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	12,53 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	14,96 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	16,54 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	17,95 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	22,21 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	24,96 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	25,24 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	28,00 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	30,67 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	30,91 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	36,63 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	39,90 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	46,98 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	58,58 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



FBL6000\_K13

Brosse au mètre,  
Polypropylène noir  
strié (PP)



CHML63

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
138 Nm - Avec  
limiteur ...



HTD5M\_15

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD5 Aluminium



BPHF

Bille porteuse à  
encastrer, Forte



EP7

Indicateur  
électronique de  
position, 5 chiffres



BFDdII

Douille de réception  
pour broche de  
fixation, Acier nickelé



SLBE

Bouton d'indexage -  
Entretoise, Entretoise  
pour bouton  
d'indexage SL...



SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



CHMR30

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
28 Nm




HTD14M\_85

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD14 Fonte



H1

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés, Acier  
20NCD2



CF

Galet de came,  
Standard - acier

## Produits complémentaires



T10courroie

Courroie fermée type  
T, T10 Polyuréthane  
armature acier



T10\_21N1F

Poulie dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -  
T10 pl...



T10-BAR

Barreau denté type T,  
T10



GTC

Galet tendeur pour  
courroie, Pour  
applications  
courantes