

# Poulie dentée de positionnement type T **Alu** **Eco** **Stock**

## Pas **T10** Aluminium




Largeur de courroie 16mm

- Pas 10mm
- Matières :  
Poulie : aluminium  
Rebords : acier

**Série économique**

### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -12% -20% Sur demande			

Références	Z dents	Ø primitif	ØD	ØE	ØM	Préalésage non garanti		Prix uni. 1 à 5
						ØA**	Stock*	
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	8,37 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	10,18 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	11,29 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	12,53 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	14,96 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	16,54 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	17,95 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	22,21 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	24,96 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	25,24 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	28,00 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	30,67 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	30,91 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	36,63 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	39,90 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	46,98 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	58,58 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



FB\_ECO

Engrenage conique  
série éco., 4:1



SHWbr

Rondelle plate  
DIN125, Laiton




GLB

Petit volant à 6 lobes  
taraudé,  
Technopolymère -  
Inox



DER80

Moteur AC  
asynchrone triphasé  
inox, 0,55 à 0,75kW



CHNrb

Chaîne de  
signalisation rouge et  
blanche, Acier



SEH

Sauterelle à étrier  
horizontal, A étrier  
horizontal - acier



BLHT50

Renvoi d'angle, de  
11,50 à 30 Nm



RFV50

Réducteur à roue et  
vis sans fin inox,  
jusqu'à 80Nm



E60

Réducteur à renvoi  
d'angle, de 4,50 à 62  
Nm



DOMI30

Chariot de réglage  
Domino 30, Chariot  
DOMILINE 30 avec



MHX

Manchon hexagonale  
taraudé, Hexagonal -  
acier



AT5P\_AT10P

Plaque de jonction  
type AT, AT10

## Produits complémentaires



T10courroie

Courroie fermée type  
T, T10 Polyuréthane  
armature acier



T10\_21N1F

Poulie dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -  
T10 pl...



T10-BAR

Barreau denté type T,  
T10



GTC

Galet tendeur pour  
courroie, Pour  
applications  
courantes