

# Poulie dentée de positionnement type T **Alu** **Eco** **Stock**

## Pas T10 Aluminium





Largeur de courroie 16mm

- Pas 10mm
- Matières :  
Poulie : aluminium  
Rebords : acier

**Série économique**

### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -12% -20% Sur demande			

Références	Z dents	Ø primitif	ØD	ØE	ØM	Préalésage non garanti		Prix uni. 1 à 5
						ØA**	Stock*	
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	8,37 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	10,18 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	11,29 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	12,53 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	14,96 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	16,54 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	17,95 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	22,21 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	24,96 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	25,24 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	28,00 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	30,67 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	30,91 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	36,63 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	39,90 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	46,98 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	58,58 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


## Nos autres produits



CMass  
Chape à œil, Inox



SHA  
Volant plein sans poignée, Polyamide



CFC  
Poussoir à bille à contact électrique, A contact électrique



RPCplss  
Roulette pivotante à platine, Inox - Polyamide



BC3  
Panamech Multi-Beam inox, Inox - avec mâchoires de serrage



GAC  
Crochet pour grenouillère rigide à serrure, Gâche




BPPL  
Mini bille porteuse à palier lisse, A encastrer



T5M T10M  
Couroir ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



UTKswc  
Chariot à 3 roues Utilitrack®, Roue de précision en V en



RPP  
Plaque de jonction type RPP, RPP8



S\_2RS  
Roulement à billes à contact radial, Inox



GCT  
Goupille clip pour tube, clip pour tube

## Produits complémentaires



T10courroie  
Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



T10\_21N1F  
Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T10 pl...



T10-BAR  
Barreau denté type T, T10



GTC  
Galet tendeur pour courroie, Pour applications courantes